

# LIGHTOLIER

par  Signify

Éclairage direct

LyteProfile DEL

SL Encastré de douche  
3 po



## Effectuez le changement, constatez la différence... encore et encore

Luminaire de douche architectural procurant le bon éclairage  
et la sécurité recherchée dans les endroits mouillés

### Avantages

Le luminaire de douche LyteProfile ne constitue pas une simple modification de l'encastré à éclairage direct, il a été spécifiquement conçu avec les endroits mouillés en tête. La lentille à montage affleurant non conductrice et le joint d'étanchéité déjà installé élimine les soucis reliés à la sécurité dans les endroits mouillés. De plus il rappelle l'allure architecturale lustrée et le rendement d'éclairage attendu de tous les encastrés de 3 po LyteProfile.



# SL LyteProfile DEL

## Luminaire de douche encastré 3 po

### Caractéristiques

**Ouverture:** 3 po ronde

**Fini:** bordure blanc mat avec lentille diffuse

**Réflecteurs:** s'utilise avec tous les finis

**Lumens:** 500-1500 lm (3 po)

**Construction:** lentille à montage affleurant non conductrice avec joint d'étanchéité déjà installé

**Installation:** réflecteur en une seule pièce et lentille pour une installation similaire à celle des garnitures de série\*

**Homologation:** cULus pour les endroits mouillés

**Garantie:** 5 ans

### Cadre de montage

exemple: 3RAS

Série	Installation	Tension/options
<b>3R</b>		
3R 3 po rond	N Nouvelle construction	— Universelle (120V/277V) EM Urgence (se reporter à la page 2 pour tous les détails et limitations) <sup>1</sup> LC Classifié Chicago Plénum 3 347V (non compatible avec la gradation ELV) 3IP 347V avec Interact Pro (seulement pour générateur de lumière 0-10V) <sup>2</sup> IP Compatible avec Interact Pro (seulement pour générateur de lumière 0-10V) <sup>2</sup>
	A AirSeal isolé (1000lm max.)	— Universelle (120V/277V) S Peu profond (120V/277V) <sup>3</sup>

### Générateur de lumière / garniture

exemple: P3RDL10930CLZ10US

Série	Style	Lumens	IRC	TCP
<b>P3R</b>			<b>9</b>	
P3R LyteProfile DEL 3 po rond	DL Éclairage direct LW Éclairage mural avec lentille <sup>4</sup> SL Encastré de douche <sup>4</sup> (garniture et lentille non conductrice)	05 500 lm 10 1000 lm 15 1500 lm <sup>5</sup>	9 IRC 90	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K
		10 1000 lm	9 IRC 90	D2W 3000K-1800K <sup>6</sup>

### Générateur de lumière / garniture (suite)

Réflecteur	Bordure	Gradation / Tension	Plénum
CL Spéculaire incolore CC Comfort clear CD Comfort clear diffus BK Noir (mat)	— Blanc (mat) P Réflecteur agencé	Z10U 0-10V 1% / universelle (120V/277V/347V) LU Lutron PEQO / universelle (120V/277V/347V) (en baisse jusqu'à 0,1%) <sup>7</sup> E1 Gradation électronique à basse tension / 120V	— Aluminium repoussé S Aluminium moulé peu profond <sup>3</sup>
WH Blanc (mat)	— Blanc (mat)		

### Accessoires

SWZDT	Contrôleur sans fil SpaceWise avec fonction de temps de passage (compatible avec toutes les configurations 0-10V). Pour tous les détails vous reportez à la fiche technique «SWZDT»
SRAINT	Accessoire Interact Office (pour utilisation avec les produits 0-10V UniFrame de Lightolier)

- Le cadre d'urgence (EM) inclut une batterie d'urgence avec l'interrupteur d'essai installé au plafond, sans interrupteur d'essai monté sur le réflecteur. Accès au-dessus du plafond requis. L'interrupteur d'essai s'installe seulement au plafond.
- Accès au-dessus du plafond requis avec Interact Pro.
- Un cadre pour plafond isolé peu profond (S), un générateur de lumière peu profond / une garniture peu profonde (S) doivent être commandés pour un assemblage peu profond complet.
- Éclairage mural avec lentille et luminaires de douche ont une limite de 1000 lm dans les configurations à plafond non isolé (N) et une limite de 500 lm dans les configurations de plafonds isolés (A). Commander le luminaire de douche (SL) avec seulement un fini de garniture CLP.
- L'option 1500 lm (15) n'est pas offerte avec le cadre AirSeal (isolé) de série (3RA-).
- Les configurations de gradation vers une couleur plus chaude s'utilisent seulement avec des cadres pour plafond non isolé.
- Non compatible avec les plénums peu profonds (S).

Pour tous les autres dessins et information technique, consulter la fiche technique P3R.

\* Le luminaire de douche classifié pour endroit mouillé convient à toutes les installations où les garnitures à face isolée sont requises, les applications intérieures ou extérieures à l'épreuve de la corrosion ou lorsqu'une lentille diffuse au plafond est recherchée. Pour plus d'information sur la garantie limitée de 5 ans de série de Signify visiter [Signify.com/warranties](http://Signify.com/warranties).



Visiter [Signify.com/warranties](http://Signify.com/warranties) pour plus d'information sur la garantie de série de 5 ans limitée de Signify.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Carré Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008