


! PROCÉDURES DE SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION IMPORTANTES


NE PAS ALIMENTER L'ENFILADE AVANT QUE TOUS LES LUMINAIRES NE SOIENT INSTALLÉS ET CONNECTÉS

Module de régulateur avec un régulateur





- Présente seulement une paire de rouge et bleu ou rouge/blanc et bleu/blanc et se termine avec un connecteur à 3 pôles
- Connecter tous les rouges ensemble
- Connecter tous les bleus ensemble
- Si l'installation d'un capteur est requise, voir page 2 pour les directives de câblage
- Connecter l'alimentation de l'immeuble

Module de régulateur avec deux régulateurs



- Présente une paire de rouge et bleu ou rouge/blanc et bleu/blanc et se termine avec un connecteur à 2 pôles
- Raccorder une paire de fils du module de régulateur avec les fils rouge et bleu
- Raccorder une paire de fils du module de régulateur avec les fils rouge/blanc et bleu/blanc
- Si l'installation d'un capteur est requise, voir page 2 pour les directives de câblage
- Connecter l'alimentation de l'immeuble



! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local. PAGE 1


PROCÉDURES DE SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION IMPORTANTES


NE PAS ALIMENTER L'ENFILADE AVANT QUE TOUS LES LUMINAIRES NE SOIENT INSTALLÉS ET CONNECTÉS

Module de régulateur avec un régulateur et capteur

- Pour connecter le capteur, ouvrir le couvercle du module de régulateur et repérer les fils de contrôle pourpre et brun
- Raccorder le fil pourpre (+) du module de régulateur avec le fil rouge (+) du capteur à l'aide du connecteur inclus
- Raccorder le fil brun (-) du module de régulateur avec le fil blanc (-) du capteur à l'aide du connecteur inclus
- Installer le couvercle du module de régulateur et raccorder à l'alimentation de l'immeuble

Module de régulateur avec deux régulateurs et capteur

- Pour connecter le capteur, ouvrir le couvercle du module de régulateur et repérer les fils de contrôle pourpre et brun
- Raccorder le fil pourpre (+) du module de régulateur avec le fil rouge (+) du capteur à l'aide du connecteur inclus
- Raccorder le fil brun (-) du module de régulateur avec le fil blanc (-) du capteur à l'aide du connecteur inclus
- Installer le couvercle du module de régulateur et raccorder à l'alimentation de l'immeuble



1 Installation de montage

Le système de montage est conçu pour s'adapter au placoplâtre de 1/2 po et 5/8 po. Une hauteur minimale de plénum de 8-1/2 po est requise pour l'installation avec alimentation.


L'installation sans alimentation se retrouve aux étapes 2 à 9 de ce document.

L'installation avec alimentation se retrouve aux étapes 11 à 23 de ce document.

IMPORTANT : consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.

IMPORTANT : Toutes les locations de montage requièrent un trou de 4-1/2 po dans le placoplâtre.


2 Installation plaque supérieure



Percer un trou de 4-1/2 po de diamètre à la location de montage recherché.


Par dessous, incliner et insérer la plaque supérieure dans le plafond.

3 Installation plaque supérieure




Centrer la plaque supérieure au-dessus du trou du plafond tel qu'illustré.

4 Installation tige filetée




Commencer à visser l'assemblage de tige préparé à l'usine dans la plaque supérieure. **IMPORTANT** : Arrêter après environ 1 pouce et passer à l'étape suivante.

5 Installation plaque inférieure




Glisser la plaque inférieure dans l'assemblage de tige 1/4 po-20. Installer le 1/4 po-20 fourni dans la trousser de fixations et bien serrer la plaque inférieure sur l'assemblage de tige. **IMPORTANT** : la plaque inférieure doit être bien rattachée.

6 Installation plaque inférieure




Fileter l'assemblage de la plaque inférieure dans la plaque supérieure jusqu'à ce qu'il y ait contact entre le dessous et le placoplâtre. Si requis, faire pivoter légèrement, aligner la fente de plaque inférieure avec le trou de la plaque supérieure et visser la vis incluse. Installer le deuxième 1/4 po-20 pour rattacher le support de montage. **IMPORTANT** : la vis doit être bien serrée sur l'écrou.

7 Installation plafonnier/serre-câble



Glisser le plafonnier sur le 1/4 po-20 et installer le serre-câble. **IMPORTANT** : Serrer fermement le serre-câble sur le plafonnier et l'écrou 1/4-20 sous le dessous de la plaque inférieure.

8 Installation câble de suspension




Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et pousser vers le côté sortie. **IMPORTANT** : vous assurer que le câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

! **ATTENTION** : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.


Page 1

9 Réglage du câble de suspension




IMPORTANT : le réglage du câble s'effectue en appuyant sur le ressort de rappel. **ATTENTION** : vous assurer que le luminaire est bien supporté avant d'effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés, couper l'excédent du câble sous le plafonnier.

10 Installation du luminaire




Pour compléter l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.

11 Câblage module de régulateur




Percer un trou de 4-1/2 po à l'endroit de montage recherché. Saisir le conduit d'alimentation (non inclus) et l'insérer dans le trou du plafond. Raccorder le conduit et les connecteurs dans le trou de 7/8 po du côté c.a. du module de régulateur. Rentrer les fils c.a. dans la cavité de câblage.

12 Installation module de régulateur




Débuter l'installation du module de régulateur en inclinant et en le guidant dans le trou du plafond.

13 Installation module de régulateur




Lorsque vous entrez le module de régulateur dans le trou du plafond, incliner la section supérieure vers l'avant et la section inférieure vers l'arrière pour l'insérer entièrement dans le plafond.

14a Installation module de régulateur




Replacer le module de régulateur et le positionner directement au-dessus du trou d'accès au plafond. Note : vue au-dessus du plafond illustrée pour référence seulement.

14b Installation module de régulateur




Vous assurer que le module de régulateur est centré au-dessus du trou d'accès au plafond.

15 Préparation montage—placoplâtre 1/2 po




Pour les plafonds de placoplâtre de 1/2 po seulement, assembler le boulon de 1/4po-20 et l'écrou fourni dans la trousse de pièces de fixation. Pour les plafonds de placoplâtre de 5/8 po utiliser seulement le boulon 1/4 po-20, le boulon est pour la prochaine étape. S'assurer que l'écrou affleure la tête du boulon tel qu'illustré.

16 Installation boulon de montage




Installer le boulon 1/4po-20 dans la cavité de câblage du module de régulateur et le tirer par le trou central tel qu'illustré.

17 Installation serre-câble




Installer l'écrou 1/4po-20 fourni dans la trousser de fixations. **IMPORTANT** : laisser un écart de 1/4 po en bas du serre-câble pour le rattacher. Installer le serre-câble sur la solive. Vous assurer que le serre-câble est bien serré sur l'écrou 1/4po-20.

18 Installation câble de suspension




Glisser le plafonnier et la plaque inférieure sur le câble de suspension et les descendre jusqu'au luminaire. Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et pousser vers le côté sortie. **IMPORTANT** : s'assurer que le bout du câble de suspension est visible dans le port de sortie du câble.

20 Réglage câble de suspension




Vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire pour une installation adéquate. Une fois les luminaires installés, effectuer les réglages nécessaires du serre-câble en poussant sur le ressort de rappel. **IMPORTANT** : s'assurer que les sections du luminaire sont bien supportées avant de faire les réglages.

21 Inst. cordon alimentation luminaire




Insérer le cordon d'alimentation dans le plaque inférieure et descendre la plaque jusqu'au luminaire. Compléter les connexions de câblage basse tension dans la cavité de câblage du module de régulateur. Soulever la plaque inférieure vers le plafond et la rattacher sur le module de régulateur avec les vis incluses.

22 Installation plafonnier




Soulever le plafonnier et le collier vers le plafond.

23 Installation plafonnier



Bien appuyer le plafonnier sur le plafond de placoplâtre et resserrer le collier en vissant pour verrouiller en place.

23 Installation du luminaire



Pour terminer l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.

! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.


1 Installation du montage

L'installation sans alimentation se retrouve aux étapes 2 à 10 de ce document.

L'installation avec alimentation se retrouve aux étapes 12 à 22 de ce document.


IMPORTANT : consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.

2 Installation du boîtier




Retirer le couvert du boîtier et les 2 vis.

3 Installation du boîtier




Installer le boîtier à l'endroit de montage requis. Rattacher à la structure à l'aide des attaches de fixations adéquates (non incluses).

4 Installation du boîtier




IMPORTANT : s'assurer que le boîtier est rattaché au plafond.

5 Préparation du montage




Préparer le boulon 1/4 po-20 pour l'installation en rattachant l'écrou 1/4 po-20 inclus dans la trousse de montage. S'assurer que l'écrou affleure la tête du boulon tel qu'illustré.

6 Installation du montage




Installer le boulon préparé à l'étape 5 dans le trou du support de montage tel qu'illustré. Installer le deuxième 1/4 po-20 pour rattacher au support de montage. **IMPORTANT :** s'assurer que l'écrou est bien serré sur le boulon.

7 Installation câble/serre-câble



IMPORTANT : insérer le câble de suspension dans le couvert du boîtier retiré à l'étape 2. Installer l'espaceur et le serre-câble dans le boîtier le boulon 1/4 po-20 et serrer entièrement. **IMPORTANT :** bien serrer le serre-câble sur l'espaceur et le boulon 1/4 po-20.

8 Installation du câble suspension




Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et pousser vers le côté sortie. **IMPORTANT :** vous assurer que le câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.


Page 1

9 Installation du couvert du boîtier




Glisser le couvert du boîtier vers le haut sur le serre-câble.

10 Réglage du câble de suspension



Réinstaller le couvert du boîtier et les vis retirées à l'étape 2. Le réglage du câble s'effectue en appuyant sur le ressort de rappel. **ATTENTION** : vous assurer que le luminaire est bien supporté avant d'effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés, couper l'excédent du câble sous le plafonnier


11 Installation du luminaire



Vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire.


Pour compléter l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.

12 Installation module de régulateur




Retirer le boîtier du module de régulateur et 4 vis.

13 Installation module de régulateur




Installer le module de régulateur à l'endroit de montage requis. Rattacher à la structure à l'aide des attaches de fixations adéquates (non incluses).

14 Préparation de l'alimentation




Déterminer la location requise pour l'alimentation. Retirer les entrées défonçables de 7/8 po dans le boîtier et rattacher le conduit électrique (non inclus).

15 Installation du montage




Préparer le boulon 1/4 po-20 pour l'installation en le rattachant à l'écrou 1/4 po -20 inclus dans la trousser de fixations. Vous assurer que l'écrou affleure la tête du boulon tel qu'illustré.

16 Installation du montage




Insérer l'assemblage de boulon dans le support de montage et le pousser. **IMPORTANT** : vous assurer que la location du boulon est tel qu'illustré.

17 Installation du serre-câble




Installer l'écrou 1/4 po-20 et bien le serrer sur le support de montage. Installer l'espaceur et le serre-câble sur la tige 1/4 po-20. **IMPORTANT:** Bien serrer le serre-câble sur l'espaceur et sur l'écrou 1/4po -20.

18 Installation du câble suspension




Insérer le câble de suspension dans le couvert du boîtier retiré à l'étape 12. Insérer le câble dans le serre-câble et pousser vers le côté de la sortie. **IMPORTANT:** s'assurer que le bout du câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

19 Installation du cordon d'alimentation




Insérer le cordon d'alimentation du luminaire dans le couvert du module de régulateur et du support de montage du boîtier du module de régulateur. Entrer l'excès de fil dans le boîtier. Couper tel que requis et terminer les connexions de câblage basse tension dans le boîtier du module de régulateur.

20 Installation du câble suspension




Vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire pour une installation adéquate. Une fois les luminaires installés, effectuer les réglages nécessaires du serre-câble en poussant sur le ressort de rappel. **IMPORTANT:** s'assurer que les sections du luminaire sont bien supportées avant de faire les réglages.

21 Installation du couvert




Soulever le couvert vers le plafond et aligner avec le câble de suspension et le serre-câble.

22 Installation du couvert



Rattacher le couvert du boîtier du module de régulateur avec les 4 vis retirées à l'étape 12.

23 Installation du luminaire



Pour compléter l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.

1 Installation du montage


L'installation sans alimentation se retrouve aux étapes 2 à 9 de ce document.

L'installation avec alimentation se retrouve aux étapes 11 à 19 de ce document.

Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.


2 Préparation de la tuile du plafond

Tuile du plafond




Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage. Sous le plafond avec une scie-cloche percer un trou de 1-1/2 ou 2po dans la tuile où sera le montage.

3 Installation barre verticale




Retirer la tuile de plafond adjacente. Au-dessus du plafond, repérer la barre verticale Caddy logée au-dessus de l'endroit de montage et enclencher sur le profilé en T.

4 Installation attaches de fixation




Installer le boulon 1/4 po-20 et 2 rondelles tel qu'illustré. Centrer au-dessus du trou de montage et serrer entièrement sur la barre verticale Caddy.

5 Installation barre verticale




Rattacher le câble de fixation (non inclus) pour supporter la barre transversale sur la structure. En dessous du plafond installer le deuxième écrou 1/4po-20 sur le boulon 1/4 po-20. **IMPORTANT**: verrouiller la barre transversale sur le profilé en T à l'aide de fixations adéquates (non incluses).

6 Installation câble de suspension




IMPORTANT : s'assurer que le dessous de l'écrou est éloigné de 9/16 po de l'extrémité du boulon 1/4 po-20.

7 Installation du serre-câble



Installer le plafonnier, l'espaceur et le serre-câble tel qu'illustré. **IMPORTANT** : Serrer fermement le serre-câble sur le boulon 1/4 po-20, serrer l'écrou sur le plafonnier pour rattacher toutes les composantes.

8 Installation câble de suspension




Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et pousser vers le côté sortie. **IMPORTANT** : vous assurer que le câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

! ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Page 1

9 Réglage du câble de suspension




Le réglage du câble s'effectue en appuyant sur le ressort de rappel. **IMPORTANT** : vous assurer que le luminaire est bien supporté avant d'effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés, couper l'excédent du câble sous le plafonnier

10 Installation du luminaire




Pour compléter l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.

11 Préparation de la tuile du plafond




Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage. Sous le plafond avec une scie-cloche percer un trou de 3 po dans la tuile où sera le montage.

12 Installation du support




Installer le connecteur du conduit (non inclus) et le raccord fourni sur le support. Serrer le connecteur sur le raccord.

13 Installation barre verticale




Insérer le boulon et la rondelle dans la fente de la barre transversale. Positionner l'assemblage de support sous la barre transversale et insérer le boulon dans le trou central. Bien serrer avec l'écrou inclus. Centrer la barre transversale au-dessus du trou central et enclencher sur le profilé en T.

14 Installation barre verticale




Pour rattacher sur le profilé en T vous référer à l'étape 5 de la page 1.

15 Installation de l'alimentation




Sous le plafond, installer le deuxième écrou 1/4 po-20 inclus dans la trousse de fixations. **IMPORTANT**: s'assurer que le dessous de l'écrou est éloigné de 5/16 du dessous du boulon 1/4 po-20.

16 Installation module de régulateur



Installer les agrafes de la grille tel qu'illustré en utilisant les vis fournies dans la trousse de fixations.


17 Installation module de régulateur



Enclencher les agrafes de grille sur le profilé en T et rattacher avec les fixations adéquates (non incluses).


Rattacher les câbles de fixation (non inclus) sur les agrafes de grilles tel qu'illustré.

18 Câblage module de régulateur




Rattacher le conduit flexible sans gaine de 1/2 po (non inclus) et le connecteur du conduit (non inclus) sur le couvert de câblage inclus.

19 Câblage module de régulateur




Incliner et glisser le couvert de câblage dans l'ouverture du module de régulateur pour le fixer en place. Retirer le module de régulateur et 3 vis.

19a OPTION : Inst. module régulateur




Le module de régulateur peut aussi être monté sur un mur au-dessus du plafond. Dans ce cas, retirer les vis du couvert. S'assurer que le couvert de câblage est scellé et rattaché à l'arrière du boîtier du module de régulateur. Utiliser les bonnes fixations (non incluses) pour rattaché le boîtier à la structure.

19b OPTION : Câblage régulateur




Rattacher le conduit flexible sans gaine de 1/2 po (non inclus) et le connecteur du conduit (non inclus) dans une des entrées défonçables disponibles dans le boîtier du module de régulateur.

20 Installation du conduit flexible




Approcher le conduit flexible au-dessus de l'alimentation et couper l'excédent de longueur.

21 Installation du conduit flexible



Rattacher le conduit flexible sur le support et le connecteur de conduit installés à l'étape 13 de la page 2.

22 OPTION : Câblage bloc batterie




Pour l'installation du bloc batterie, déconnecter le témoin/interrupteur du boîtier du module de régulateur. Retirer l'écrou de blocage et l'installer dans le trou de 1-1/2 po dans le plafonnier tel qu'illustré.

23 OPTION : Câblage bloc batterie

Répéter les étapes 18 et 19 pour ajouter un conduit flexible supplémentaire pour le câblage du bloc batterie.


L'installation du bloc batterie requiert l'installation d'un second conduit flexible pour le câblage. Ce processus requiert l'installation de 2 fils à basse tension du module de régulateur pour connecter le témoin/interrupteur du bloc batterie,

24 OPTION : Câblage bloc batterie




Installer le coude de conduit inclus sur le support avec le conduit et le connecteur (non inclus). Retirer le couvert de coude et raccorder le câblage épissé au témoin/interrupteur installé dans le plafonnier à l'étape 22 de la page 3. Réinstaller le couvert du coude après avoir effectué toutes les connexions.

25 Installation du serre-câble




Aligner la rondelle du plafonnier avec le raccord et installer le plafonnier, l'espaceur et le serre-câble tel qu'illustré. Bien serrer le serre-câble sur le boulon 1/4 po-20. **IMPORTANT** : au-dessus du plafond serrer l'écrou sur le plafonnier pour rattacher toutes les composantes.

26 Installation câble de suspension




Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et pousser vers le côté sortie. **IMPORTANT** : vous assurer que le câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

27 Réglage du câble de suspension




Le réglage du câble s'effectue en appuyant sur le ressort de rappel. **ATTENTION** : vous assurer que le luminaire est bien supporté avant d'effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés, couper l'excédent du câble sous le plafonnier.

28 Installation cordon d'alimentation



Insérer le cordon d'alimentation basse tension dans le trou du plafonnier et acheminer jusqu'au boîtier du module de régulateur pour effectuer les connexions de câblage.

29 Installation cordon d'alimentation



Couper l'excédent du cordon d'alimentation et compléter les connexions de câblage dans le boîtier du module de régulateur. Une fois les connexions complétées, réinstaller le couvert du module de régulateur et les vis retirées à l'étape 19.

30 Installation du luminaire

Vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire.

Pour compléter l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins de plan.

! **ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.**


1 Installation de montage

L'installation sans alimentation se retrouve aux étapes 2 à 7 de ce document.

L'installation avec alimentation se retrouve aux étapes 9 à 22 de ce document.

Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.


2 Installation de l'agrafe Caddy



Tige 1/4 po-20

Séparer l'assemblage d'agrafe Caddy inclus dans la trousse de fixation. Installer la tige dans la moitié inférieure tel qu'illustré, **IMPORTANT**: insérer l'agrafe supérieure dans la pièce inférieure, faire pivoter et cliquer jusqu'à fermeture sur le profile en T. S'assurer que les 2 pièces sont verrouillées ensemble avant la prochaine étape.


3 Installation de l'agrafe Caddy



Câble de fixation

IMPORTANT: rattacher l'agrafe Caddy sur la structure à l'aide du câble de fixation approuvé (non inclus)


4 Installation du serre-câble



Plafonnier
Espaceur
Serre-câble


Installer le plafonnier, l'espaceur et le serre-câble fileté sur la tige 1/4 po-20 de l'agrafe Caddy.

5 Installation câble de suspension



IMPORTANT: s'assurer que le serre-câble est bien serré sur l'espaceur et sur l'agrafe Caddy avant d'installer le luminaire.


6 Installation câble de suspension



Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et pousser du côté sortie.

IMPORTANT: vous assurer que le câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

7 Réglage câble de suspension



Ressort de rappel

Le réglage du câble s'effectue en appuyant sur le ressort de rappel. **ATTENTION**: vous assurer que le luminaire est bien supporté avant d'effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés, couper l'excédent du câble sous le plafonnier. Marquer la tuile du plafond autour de l'agrafe Caddy et installer. Pour ajuster le câble de suspension, soulever le luminaire et appuyer sur le poussoir. Ajuster tel que requis et ne couper qu'une fois l'installation/le nivelage du luminaire complété.

8 Installation du luminaire


Vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire.

Pour compléter l'installation du luminaire, vous référer aux directives d'installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.


Page 1

9 Inst. Support module régulateur




Rattacher le support du module de régulateur sur l'agrafe Caddy avec l'écrou hexagonal et le boulon à tête carrée inclus dans la trousse de montage. S'assurer que pièces sont orientées et installées tel qu'illustré.

10 Installation support module régulateur




IMPORTANT: rattacher le support du module de régulateur sur la structure à l'aide des câbles de fixation approuvées (non inclus).

11 Inst. rail mural en retrait 4 po




Installer un autre câble de fixation à environ 17 pouces du premier câble de fixation.

12 Inst. module de régulateur




Rattacher le module de régulateur sur le support avec la vis à tôle incluse dans la trousse de fixations.

13 Installation module de régulateur




S'assurer que le module du régulateur est rattaché sur le support.

14 Installation de l'alimentation




Approcher le conduit d'alimentation (non inclus) et ouvrir le couvert de câblage inclus dans la trousse de fixations.

15 Installation de l'alimentation



Raccorder l'alimentation avec le couvert de câblage.


16 Installation de l'alimentation



Insérer le couvert de câblage et le glisser en position afin de le verrouiller à l'intérieur du boîtier du module de régulateur.


! **ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.**

17 Préparation câblage module de régulateur




Retirer le module de régulateur et les 3 vis.

18 Connexions câblage du module de régulateur




Retirer l'entrée défonçable à l'endroit désiré. Installer l'écrou sur le raccord inclus dans la trousser de montage. S'assurer que l'écrou est installé au bas de la section fileté. Rattacher le raccord à l'intérieur du module de régulateur avec le second écrou. S'assurer que le raccord est bien serré.

19 Installation du plafonnier/câble




Vous référer aux étapes 4 à 8 de la page 1 pour rattacher le plafonnier, l'espaceur et le câble de suspension. S'assurer que l'entrée d'alimentation du plafonnier est alignée avec le raccord à l'intérieur du module de régulateur.

19a Inst. plafonnier—bloc batterie




Pour l'option de bloc de batterie, retirer le témoin/interrupteur du module de régulateur. Installer le plafonnier à côté du trou d'alimentation. Installer le deuxième raccord inclus dans la trousser de montage sur le raccord d'alimentation. Vous référer aux étapes 4 à 8 de la page 1 pour rattacher le plafonnier, l'espaceur et le câble de suspension. Reconnecter le câblage de témoin/interrupteur.

20 Inst. du cordon d'alimentation



Insérer le cordon d'alimentation dans le plafonnier et le raccord dans le boîtier du module de régulateur.

21 Inst. du cordon d'alimentation



Entrer l'excédent de fil dans le boîtier du module de régulateur. Couper à la longueur désirée et compléter les connexions électriques.

22 Inst. du couvert du module de régulateur

Réinstaller le couvert du module de régulateur retire à l'étape 17.

Marquer la tuile du plafond tel que requis pour dégager les raccords d'alimentation. Installer la tuile du plafond sous le module de régulateur.

23 Installation du luminaire

Pour les étapes de finition, vous référer aux directives d'installation du luminaire.