

Day-Brite

CFI

par  Signify

Linéaire

VTC Réglette scellée



Fiabilité robuste pour des environnements efficaces

La réglette DEL scellée Day-Brite/CFI fonctionnera parfaitement et longtemps pour vous procurer la durabilité que vous recherchez dans les applications exigeantes.

Ce luminaire a été conçu avec la tranquillité d'esprit en tête. La réglette scellée est un merveilleux choix dans les environnements rigoureux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

- Plus de 40 % d'économies d'énergie par rapport à 2 32T8
- Technologie DEL fiable garantissant une longue durée de vie sans entretien
- Remplacement direct d'un luminaire étanche à la vapeur traditionnel

Optez pour un éclairage fiable autant pour vous que pour vos clients.



VTC Réglette scellée

DEL linéaire



Prêt à l'emploi et durable.

- Boîtier monobloc de polycarbonate moulé gris. Aucune rouille, oxydation ou corrosion
- Lentille de série givrée
- Le joint procure une étanchéité complète entre la lentille de plastique et le boîtier
- Loquets en acier inoxydable de série
- Crochets de suspension en V (jeu de 2)
- Supports de montage enveloppants inclus (jeu de 2)
- Homologué cULus selon la norme 1598 d'UL à une température ambiante de -10°C à 40°C. Convient aux endroits mouillés
- Garantie limitée de 5 ans

Guide pour commander


Exemple: VTC436L840-UNV

Série	Longueur (nominale)	Lumens ¹ (nominaux)	Temp. de couleur (K)	Tension
VTC	4	36L	-	UNV
VTC Réglette scellée DEL	4 Longueur de 4 pi	36L 3 600 lumens	840 IRC de 80, 4 000K	UNV Tension universelle 120-277V (sans gradation)

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

Plusieurs composantes du luminaire comme les réflecteurs, réfracteurs, lentilles, douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique qui peuvent être affectées par la présence de contaminants. Si des solutions de soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre contaminant, sont présents dans la zone d'exploitation, veuillez contacter l'usine pour en vérifier la compatibilité.

Dimensions



L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008