

Un luminaire utilitaire puissant, moulé sous pression, construit pour durer

- **Performance améliorée**
Qualité et fiabilité pour un meilleur sentiment de sécurité
- **Utilisation multiple**
Nombreuses plages de lumens et options d'optiques
- **Construit pour durer**
Boîtier en aluminium moulé sous pression,
bras et support en aluminium en option
- **Réduction de la pollution lumineuse**
Configurations conformes au ciel étoilé disponibles
- **Conçu pour vous faire économiser**
Une efficacité exceptionnelle se traduit par des
économies énergétiques
- **Compatible avec les contrôles**
Dotés d'un réceptacle à 7 fentes avec pilote de gradation



LUMEC

par  Signify

Routier

RoadFocus Plus

RPRS Éclairage de sécurité



 Signify

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

PLu-2205PM_fr 04/23

www.lumec.com

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,

Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Votre solution d'éclairage puissante

RPRS Éclairage de sécurité



Un luminaire utilitaire conçu pour durer

RoadFocus Plus DEL pour éclairage de sécurité est la solution la plus fiable et la plus abordable pour les routes et les chemins ruraux, les fermes, les parcs industriels et d'innombrables autres applications d'éclairage général. Le luminaire DEL de sécurité RoadFocus Plus procure un éclairage fiable et de haute qualité, à indice de protection IP66, facile à installer et à entretenir.



Idéal pour une variété d'applications


Ces grandes surfaces requièrent un éclairage fiable et de haute qualité, conforme à la norme IP66, facile à installer et à entretenir.

- Luminaire de sécurité monté sur fût
- Rues résidentielles ou rurales
- Parc industriel/entrepôts
- Routes et chemins d'accès aux zones rurales
- Stationnements
- Fermes
- Quais d'embarcation/marinas
- Sentiers publics

Les avantages clés consistent en :

- Fiable/construit pour durer
- Peu d'entretien
- Abordable
- Robuste
- Performance améliorée
- Fonctionnement sans crainte
- Efficacité énergétique exceptionnelle
- Configurations classées ciel étoilé*

* Approuvé par l'IDA si commandé avec une TCP de 3000K sans réfracteur..



Composants

1. **Dégagement rapide et accès sans outil**
2. **Protection contre la surtension:** Suppresseurs de surtension SP1 et SP2 qui protègent le luminaire.
3. **Réceptacle à verrouillage par rotation:** Verrouillage par rotation NEMA à 7 fentes sans outil facilitant les solutions d'éclairage connectées qui peuvent être rapidement et facilement mises à niveau ultérieurement, (illustré avec la cellule photoélectrique en option).
4. **Écran contre les oiseaux:** De série avec tous les luminaires RoadFocus.
5. **Boîtier moulé sous pression:** Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression pour une durabilité maximale.
6. **Montage:** Bras de fût en bois de 24 po (expédié dans l'emballage d'origine avec le luminaire)
7. **Générateur de lumière à indice de protection IP66:** Générateurs de lumières fiables et à indice de protection IP66, scellés pour protéger contre la poussière et l'humidité et pour prolonger la durée de vie utile de la DEL.
8. **Lentille prismatique abaissée en option :** Permet au luminaire de servir de balise afin d'être vu de loin.
9. **Pilotes:** Le pilote de gradation 0-10V est de série et les pilotes certifiés D4i sont en option, ce qui permet d'ajouter des contrôles maintenant ou ultérieurement.