

FCY Luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée

Luminaire industriel intérieur

Caractéristiques

Construction

Boîtier et embouts fabriqués à partir d'une feuille de métal formée à la matrice

Fini

Peinture blanche résistante à la corrosion appliquée après la fabrication

Performance

TCP sélectionnable sur le site pour 4000K ou 5000K

Lentille

Diffuseur d'acrylique givré procure une large distribution d'éclairage et un contrôle de l'éblouissement supérieur

Installation

Crochets en 4 et chaînes de 48 po incluses (ensemble de 2)

Câblage

Plaque d'accès située sur le dessus du boîtier pour un câblage facile

Maintien du flux lumineux

Jusqu'à 70% (L70) à 50 000 heures

Homologations

Composants conformes à la norme RoHS et homologués cULus pour utilisation dans les endroits humides et à des températures ambiantes de -20°C à 45°C

Accessoires (vendus séparément)

FCY-PENHGR

Support de suspension accessoire (ajoute 2,5 po à la hauteur)

FCY-SBK

Trousse de support en saillie (ajoute 2,5 po à la hauteur)

FCY-WG

Écran de fil métallique pour FCY15 et FCY22

FCY-WG29

Écran de fil métallique pour FCY29

MD360

Capteur de mouvement à installer sur le site



FCY-PENHGR



MD360



FCY-SBK



FCY-WG




Guide pour commander

exemple: FCY15L840-UNV-DIM

Série	Lumens ¹ (nom.)	Temp. de couleur (K)	Tension	Gradation
FCY		8CST –	–	DIM
FCY Luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée	15L 15000 lm 22L 22000 lm 29L 29000 lm	8CST IRC 80, sélection de température de couleur (4000/5000K)	UN3 Tension universelle (120-277V) 347 347V	DIM Gradation 0-10V

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

Dimensions



Garantie limitée de 5 ans

Visiter Signify.com/warranties pour plus d'information sur la garantie de série de 5 ans limitée de Signify pour les systèmes de luminaires complets.



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.