



Compatibilité de gradation pour les encastrés Calculite, LyteCaster et LyteProfile de Lightolier.

Projet: \_\_\_\_\_

Emplacement: \_\_\_\_\_

No de cat.: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_

Lampes: \_\_\_\_\_ Qté: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

#### Encastrés DEL Calculite



1,75 po  
C2L



3 po  
C3L085N



4 po, 6 po, 7 po et 8 po  
C4L, C6L, C7L, C8L  
C4X4L, C6X6L  
(génération 1 et 2)



4 po et 6 po  
P4RD, P6RD



4 po, 6 po, 7 po  
C4L, C6L, C7L  
(génération 3)

#### Encastrés DEL LyteProfile

#### Encastrés DEL LyteCaster



Trousse de  
modernisation  
5 po / 6 3/4 po  
L56LED



Rénovation  
5 po et 6 3/4 po  
1000LED, 1100LED



Uniframe  
5 po et 6 3/4 po  
1001LED, 1101LED



Xceed et  
3 po, 4 po, 5 po, 6 po  
1050L, L3A, L3C,  
L\_RAE1VA, L\_R\_RE1VA,  
L\_RAZ10U, L5RAEWG1



Lyteninig 5 po  
1004\_LED



SlimSurface  
4 po, 5 po, 6 po, 7 po  
S4S, S5R, S6S, S7R

#### Lumaires DEL CorePro



Encastré  
CP4, CP5, CP6



Encastré plat  
FD4, FD6



Encastré de  
modernisation  
RD4, RD5



Encastré montage  
en saillie  
SD5, SD7




Mini encastré  
MD3



Mini gimbal  
MG3

# LED-DIM-DL Compatibilité de gradation

## Encastré DEL



L'information est pour les produits Calculite énumérés ci-dessous.

- C2L04DL (consulter la prochaine section pour les options Z10V)

### Gradateur de contrôles Philips

Nom du produit	Numéro de la pièce	Luminaire/ gradateur*	Plage de contrôle
Multiset Pro	MHP500QE	1 - 30	30% - 100%
	MSP300QE	1 - 18	30% - 100%


### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce	Luminaire/ gradateur*	Plage de contrôle
IllumaTech	IPE04	-	11% - 100%
SureSlide	6615-P	-	25% - 100%
Vizia	VPE04	-	15% - 100%

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce	Luminaire/ gradateur*	Plage de contrôle
Vierti	VTELV-600M	1 - 36	9% - 100%
Maestro	MRF2-6ND	1 - 36	9% - 100%
	MRF2-6ELV	1 - 36	7% - 99%
	MAELV-600	1 - 36	15% - 100%
Nova-T	NTELV-600	1 - 36	19% - 99%
Skylark	SELV-300P	1 - 18	9% - 100%
Diva	DVELV-300P	1 - 18	10% - 100%
Nova	NLV-600	1 - 36	9% - 100%
GRAFIK Eye	PHPM-WBX (DVF103P)	-	5% - 100%

\* Calculé comme suit (puissance du gradateur \* 67%) / 11W (puissance maximale du luminaire)




L'information est pour les produits Calculite énumérés ci-dessous (veuillez vérifier avec les fournisseurs).

- C2L04DL\_Z10V      - C4L\_Z10V      - C7L\_Z10V      - C4X4L\_Z10V  
 - C3L085N\_Z10V      - C6L\_Z10V      - C8L\_Z10V      - C6X6L\_Z10V

Fabricants de contrôles	Nom du produit	120 V ~ Numéro de la pièce	277 V ~ Numéro de la pièce	Amplificateur de puissance offert
Gradateur de contrôles Philips	Sunrise préréglé à glissière	SR1200ZTUNV	SR1200ZTUNV	-
Contrôles Douglas Lighting	Gradateur mural	WPN-5721		-
Technologie du divertissement	Pression glissière	TG600FAM120	-	-
	Dissipateur thermique à pression glissière	TGH1500FAM120	-	-
	Oasis	OA2000FAMU		-
Honeywell, Inc.	-	EL7315A1019 et EL7315A1009		EL7305A1010
Gradation Hunt	Préréglé à glissière	PS-010-IV-120V PS-010-WH-120V PS-010-3W-IV-120V PS-010-3W-WH-120V	PS-010-IV-277V PS-010-WH-277V PS-010-3W-IV-277V PS-010-3W-WH-277V	-
	Contrôles préréglés à glissière FD-010 :	PS-IFC-010-IV- PS-IFC-010-WH-120/277V PS-IFC-010-3W-IV- PS-IFC-010-3W-WH-120/277V		-
	Unité montée à distance	FD-010-120V	FD-010-277V	-
Lehigh Electric Products Co.	Solitaire	Solitaire		PBX
Div. Contrôles d'éclairage Leviton	Système de contrôle fluorescent Centura de Leviton Illumatech <sup>MP</sup> série IP7			CN100 PE300
Contrôles Lithonia	Digital Equinox (DEQ BC), ISD BC et SLD LPCS			RDM FC
Contrôles Starfield	TR61 avec port interface DALI			Routeur RT03 DALInet
The Watt Stopper Inc.	LS-4 utilisé avec LCD-101 et LCD-103			

# LED-DIM-DL Compatibilité de gradation

## Encastré DEL



L'information est pour les produits Calculite énumérés ci-dessous.

- C3L085N\_LD - C4L\_LD - C7L\_LD - C4X4L\_LD  
- C6L\_LD - C8L\_LD - C6X6L\_LD


Gradateurs Lutron		Spécifications de rendement garanti avec les contrôles énumérés dans le tableau ci-dessous.				Plage de flux lumineux mesuré
Nom du produit	Numéro de la pièce		Luminaires par contrôle <sup>1</sup>			
		120 V ~	277 V ~	120 V ~	277 V ~	
NovaT <sup>®</sup>		NTF-10- NTF-103-P	NTF-10-277- NTF-103P-277-	1 - 41 1 - 20	1 - 44 1 - 33	100% - 1% 100% - 1%
Nova <sup>®</sup>		NF-10- NF-103-P	NF-10-277- NF-103P-277-	1 - 41 1 - 20	1 - 44 1 - 33	100% - 1% 100% - 1%
Vareo <sup>®</sup>		VF-10-	-	1 - 20	-	100% - 1%
Skylark <sup>®</sup>		SF-10P- et SF-103P-	SF-12P-277- et SF-12P-277-3	1 - 20	1 - 33	100% - 1%
Diva <sup>®</sup>		DVF-103P- et DVSCF-103P-	DVF-103P-277- et DVSCF-103P-277-	1 - 20	1 - 33	100% - 1%
Ariadnj <sup>®</sup>		AYF-103P-	AYF-103P-277-	1 - 20	1 - 44	100% - 1%
Vierti <sup>®</sup>		VTF-6A-		1 - 15	1 - 33	100% - 1%
Maestro <sup>®</sup>		MAF-6AM- et MSCF-6AM-	MAF-6AM-277- et MSCF-6AM-277-	1 - 15	1 - 33	100% - 1%
Maestro Wireless <sup>®</sup>		MRF2-F6AN-DV-		1 - 15	1 - 33	100% - 1%
RadioTouch <sup>®</sup>		RTA-RX-F-		1 - 41	1 - 88	100% - 1%
Spacer System <sup>®</sup>		SPSF-6A et SPSF-6AM-	SPSF-6A-277- et SPSF-6AM-277-	1 - 15	1 - 33	100% - 1%
Lyneo <sup>®</sup> LX		LXF-103PL-	LXF-103PL-277-	1 - 20	1 - 33	100% - 1%
RadioRA <sup>®</sup> 2		RRD-F6AN-DV-		1 - 15	1 - 33	100% - 1%
HomeWorks <sup>®</sup> QS		HQRD-F6AN-DV-		1 - 15	1 - 33	100% - 1%
Interfaces <sup>2</sup>		PHPM-3F-120   PHPM-3F-DV et GRX-FDBI-16A	-	1 - 41 1 - 41	- 1 - 88	100% - 1% 100% - 1%
Gradation PowPak <sup>®</sup> module avec EcoSystem <sup>®</sup>		RMJ-ECO32-DV-B		32 par lien EcoSystem <sup>®</sup>		100% - 1%
Energusavr Node <sup>™</sup> avec EcoSystem <sup>®</sup>		QSN-1ECO-S, QSN-2ECO-S		64 par lien EcoSystem <sup>®</sup>		100% - 1%
GRAFIK Eye <sup>®</sup> QS avec EcoSystem <sup>®</sup>		QSGRJ-_E, QSGR-_E	-	64 par lien EcoSystem <sup>®</sup>		100% - 1%
Quantum <sup>®</sup>		Divers		64 par lien EcoSystem <sup>®</sup>		100% - 1%

1. Luminaires par valeur de contrôle prend charge un luminaire de 40W. Quantité de luminaires peut être plus élevée si la puissance est moins de 40W et peut être plus basse si regroupés. Pour tous les détails voir la fiche technique des contrôles.

2. Pour utilisation avec des contrôles à 3 fils des systèmes commerciaux, systèmes radio RAR ou systèmes résidentiels.

Contactez le service technique de Lutron pour les règles de déclassement lorsque des contrôles muraux sont utilisés avec un pilote DEL de série A HiLume<sup>®</sup> dans les applications à boîtes multiples. Pour la liste des contrôles compatibles, visiter [www.lutron.com/HiLumeLED](http://www.lutron.com/HiLumeLED) et choisir «EcoSystem/fiche de rendement de contrôle à 3 fils».

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis, visiter [www.lutron.com](http://www.lutron.com) pour les toutes dernières spécifications de gradation.



L'information est pour les produits DEL Calculite de génération 3 produits (4 po, 6 po, et 7 po).

### Gradateur de contrôles Philips

Produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Sunrise	SR1200ZTUNV	Gradation 0-10V 1%

### Gradateur Leviton

Produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Illumatech	Série IP7	Gradation 0-10V 1%

### Gradateur Lutron


Produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Sunrise	SR1200ZTUNV	Gradation 0-10V 1%

Pour une liste de gradateurs (MARK VII) qui fonctionnent avec ce pilote, visiter [www.Lutron/Advance](http://www.Lutron/Advance).

Produit	Plage de contrôle
Série Hi-lume EcoSystem H	Gradation 1%
EldoLED EcoDrive	Gradation DALI 1%

# LED-DIM-DL Compatibilité de gradation

## Encastré DEL



L'information est pour les produits Calculite et LyteProfile énumérés ci-dessous.

- C8L\_Z10V (Calculite)
- P4RD\_Z10 et P6RD\_Z10 (LyteProfile)

### Gradateur de contrôles Philips


Nom du produit	Numéro de la pièce
Sunrise	SR1200ZTUNV

### Gradateur Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
IllumaTech	Série IP7

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Nova	NFTV
Nova T	NTSTV-DV
Diva	DVTV, DVSTV
Grafik Eye Qs (Calculite seul.)	QSGRJ-XP, QSGRJ-XE, QSGR-XF
Maestro	MS-Z101, MS-Z101-V



L'information est pour les produits LyteCaster énumérés ci-dessous.

- |                            |             |                               |        |                     |         |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------|---------------------|---------|
| LyteCaster pour rénovation | -1000LED_E1 | LyteCaster pour modernisation | -1013L | LyteCaster Lytening | - 1076L |
| - 1000LED_D                | -1100LED_E1 | - L56LED_D                    |        |                     |         |
| - 1100LED_D                |             | - L56LED_E1                   |        |                     |         |

### Gradateur de contrôles Philips


Nom du produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
MultiSet Pro	MSP300QE	16,5 % - 100 %

### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Sure Slide	6615-P	11,7 % - 100 %
Trimatron Delux	6684	3,57 % - 100 %
Decora	6621-PW 6633 IPI06	1,03 % - 100 % 7,96 % - 100 % 8,5 % - 100 %

### Gradateurs Lutron

Produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle	Produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Arinadi	AY600P	10,53 % - 100 %	Skylark	S-600 SLV600P S603P CTCL153PD CT-600PR-LA	1,77 % - 100 % 7,58 % - 100 % 1,84 % - 100 % 1,7 % - 100 % 3,6 % - 100 %
Diva	DVELV-300-P DVELV-600P-IV DVELV-300P-AL DV600P DV603P	6,8 % - 100 % 11,7 % - 100 % 8 % - 100 % 1,59 % - 100 % 3,68 % - 100 %	-	TG603PG	7,51 % - 100 %



L'information est pour les produits UniFrame LyteCaster énumérés ci-dessous.

- 1001LED\_D
- 1101LED\_D
- 1001LED\_Z10U
- 1101LED\_Z10U

### Gradateur Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
IllumaTech Decora	IP710-DLX (120V) IP710-DLX (277V)	9 % - 100 % 20 % - 100 %

### Gradateur Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Diva	DVTV avec bloc d'alimentation PP120H	20 % - 100 %

### Gradateur de contrôles Philips


Nom du produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Sunrise	SR1200ZTUNV	9 % - 100 %

### Gradateur Hunt

Nom du produit	Numéro de la pièce	Plage de contrôle
Eclipsis	Série PS-010	20 % - 100 %

# LED-DIM-DL Compatibilité de gradation

## Encastré DEL



L'information est pour les produits LyteCaster Xceed énumérés ci-dessous.

- Série 1050\_D (gradation ELV. Plage de gradation 100 % en baisse à <15%)  
(gradation électronique à basse tension. Plage de gradation 100 % en baisse à <15)
- 1050\_E1 (gradation ELV/TRIAC. Plage de gradation 100% en baisse à <10 %)
- 1050\_Z10U (gradation 0-10V. Plage de gradation 100% en baisse à <10 %))

### Gradateur de contrôles Philips 0-10V

Nom du produit	Numéro de la pièce
Sunrise	SR1200ZTUNV

### Gradateur ELV Leviton

Numéro de la pièce
VPE04, VPE06, IPE04, 6615, ATE04, ATE06, VRE06

### Gradateur ELV Lutron


Numéro de la pièce
VTELV-600M, MRF2-6ELV, NTELV-600, SELV-300P, PPHM-WBX with DVF-103P, HW/LP-RPM-4A-120

### Gradateur 0-10V Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
IllumaTech	Série IP7

### Gradateur 0-10V Lutron

Pour plus d'information
Pour une liste de gradateurs (MARK VII) qui fonctionnent avec ce pilote, visiter <a href="http://www.Lutron/Advance">www.Lutron/Advance</a> .



L'information est pour les produits LyteCaster énumérés ci-dessous.

- L3A + L3C, L3N, L3A, L3C, L\_RAE1VA, L\_R\_RE1VA, L\_RAZ10UVA, L5REWG1 (LyteCaster et Core Plus).

ELV + TRIAC L3A + L3C

4 po ELV + TRIAC L4RAE1

5 po et 6 po ELV  
L\_RAE1VA + L\_R\_RE1VA

4 po, 5 po et 6 po 0-10V  
L\_RAZ10U

Effet de gradation à lueur chaude L5RAEWG1

### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Illumatech	IPX06
Decora	6615-P 6633-P

### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Illumatech	IPE04
Decora	6615-P

### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Illumatech	IPE04
Decora	6615-P

### Gradateur de contrôles Philips

Nom du produit	Numéro de la pièce
Sunrise	SR1200ZTUNV

### Gradateur de contrôles Philips

Nom du produit	Numéro de la pièce
Sunrise	SR1000VA120.

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Diva	DVLEV-303P
Skylark	SLEV-300P
Maestro	MAELV-600 MAW-600

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Diva	DVELV-303P
Skylark	S-603P

0-10V Série L3N

### Gradateur de contrôles Philips

Nom du produit	Numéro de la pièce
Sunrise	SR1200ZTUNV

### Gradateur Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Illumatech	IP710

### Gradateur Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Illumatech	Série IP7

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Nova	NFTV
Nova T	NTSTO-DV
Diva	DVTV, DVSTCTV
Grafik Eye Qs	QSGRJ-XP, QSGRJ-XE, QSGR-XF

### Gradateurs Leviton


Nom du produit	Numéro de la pièce
Decora	6615-P
Illumatech	IPE04
Sureslide	6621-P

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Toggle	TGCL-153PR
Skylark	CTCL-153PR

# LED-DIM-DL Compatibilité de gradation

## Encastré DEL



L'information est pour les produits SlimSurface énumérés ci-dessous.

- S4S / S6S et S5R / S7R / S10R (ELV/TRIAC et gradation 0-10V)

### Gradateur de contrôles Philips

Produit	Type	Numéro de la pièce	Grad. min.
Sunrise	TRIAC	SR150LED120	3%
	ELV	SR400RPC120	3%
	0-10V	SR120OZTUNV	—

### Gradateurs Cooper


Produit	Type	Numéro de la pièce	Grad. min.
Aspire	TRIAC	9530WS-K	—

### Gradateurs Leviton

Produit	Type	Numéro de la pièce	Grad. min.
Illumatech	ELV	IPE04-1LX	3%
	TRIAC	IPL06 IPI06-1LZ	4% —
	0-10V	Série IP7	—
Trimatron	TRIAC	6602-X	—
		6681-X	—
		6683-X	—
		6684-X	—
		700-X et 705-X	—
Sureslide	TRIAC	6633	—
		6674	5%
	ELV	6615-POT	7%

### Gradateurs Lutron

Produit	Type	Numéro de la pièce	Grad. min.
Skylark	TRIAC	SLV-600-X S2-LX	— —
		ELV	SELV-300P SELV-303P
Diva	TRIAC	DVLV-600P	—
	ELV	DVELV-300P	5%
	0-10V	DVTV et DVSTV	
Maestro	ELV	MAELV-600	3%
	0-10V	MS-Z101 et MS-Z101-V	
Nova	TRIAC	NFTU-5A	
	ELV	NTELV-600	
	0-10V	NFTV	
Nova T	0-10V	NFSTV-DV	
Glyder	TRIAC	GL-600H	
Grafik Eye Qs	0-10V	Calculite seulement: QSGRJ-XP, QSGRJ-XE, QSGRJ-XF	



L'information est pour les produits d'accentuation LyteCaster énumérés ci-dessous.

- L3A et L3C (ELV et TRIAC) et L3N (gradation 0-10V)

L3A et L3C (gradation ELV et TRIAC) avec plages de contrôles de 10% à 100%

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Diva	DVELV-303P
Skylark	SLEV-300P
Maestro	MAELV-600 MAW-600

L3N (gradation 0-10V) avec plages de contrôles de 10% à 100%

### Gradateur de contrôles Philips

Nom du produit	Numéro de la pièce
Sunrise	SR120OZTUNV

### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Decora	6615-P 6633-P
Illumatech	IPX06

### Gradateurs Leviton

Nom du produit	Numéro de la pièce
Illumatech	IP710



L'information est pour les encastrés CorePro énumérés ci-dessous.

- CP4, CP5, CP6 (gradation TRIAC)

CP4, CP5 et CP6 (gradation TRIAC) avec plages de contrôles de 10% à 100%

### Gradateurs Leviton


Nom du produit	Numéro de la pièce
Decora	6161
TrueTouch	TT106-1

### Gradateurs Lutron

Nom du produit	Numéro de la pièce
Skylark	SCL-153P
	CT-600P
	CT-603PG
	CTCL-153P
Diva	DVLV-600P
	DV-603P
	DV-600P
SureSlide	6674

# LED-DIM-DL Compatibilité de gradation

## Encastré DEL



L'information est pour les encastrés DEL plats énumérés ci-dessous.

- **FD4 et FD6** (gradation ELV et TRIAC)

### Gradateur de contrôles Philips

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.
Sunrise	TRIAC	SR1000VA120	1%

### Gradateur Cooper

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.
Aspire	TRIAC	9530WS-K	2%

### Gradateurs Leviton

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.
Illumatech	TRIAC	IPL06	1%
Sureslide	ELV	6615-PO_	2,5%

### Gradateurs Lutron

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.
Skylark Contour	TRIAC	CT-600P	1%
Skylark	TRIAC	SCL-153P	1%
	ELV	SELV-300P	4%
ARIADNI	TRIAC	AYCL-153P	1%




L'information est pour les encastrés de modernisation DEL énumérés ci-dessous.

- **RD4 et RD5** (gradation ELV et TRIAC)

### Gradateurs Lutron

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.	Grad. min.
			4 po	5 po
Diva	ELV	DVELV-300P	10%	10%
	TRIAC	DV-603P	7%	7%
Ariadni	TRIAC	AY-600P	14%	16%




L'information est pour les encastrés DEL en surface énumérés ci-dessous.

- **SD5 et SD7** (gradation ELV et TRIAC)

### Gradateurs Lutron

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.	Grad. min.
			5 po	7 po
Diva	ELV	DVELV-300P	10%	9%
	TRIAC	DV-603P	6%	8%
Ariadni	TRIAC	AY-600P	15%	16%
Maestro	TRIAC	MACL-153M	3%	4%



L'information est pour le Mini Gimbal DEL et le Mini encastré DEL énumérés ci-dessous.

- **MD3 et MG3** (gradation TRIAC) avec plages de contrôles de 10% à 100%.

### Gradateurs Lutron

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.
Diva	TRIAC	DV-600PR	10%
	TRIAC	DVCL-153P	10%
Skylark	TRIAC	AY-600P	10%
Skylark Contour	TRIAC	CT-600P	10%

### Gradateurs Leviton

Produit	Type	No de la pièce	Grad. min.
Sureslide	TRIAC	6633	10%
Sureslide Decora	TRIAC	6674	10%

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008