


# Day-Brite

## CFI

par ignify

Linéaire

SLS Réglette connectable



## Pourquoi choisir un luminaire alors que vous pouvez bénéficier d'un groupe ?

La réglette connectable émet le flux lumineux que vous recherchez dans les espaces de travail.

La réglette connectable SLS vous procure la combinaison parfaite de fiabilité et polyvalence dans vos applications résidentielles et commerciales. Que l'unité soit montée seule ou connectées en plusieurs liens pour créer une enfilade continue, le concept compact convient parfaitement aux garages, sous-sols, plafonds voûtés, aires d'entreposage, ateliers ou dans tout endroit où un éclairage de tâche est requis. La réglette connectable vous offre :

- Économie d'énergie avec la plus récente technologie DEL
- Concept extensible, raccordez jusqu'à 15 réglettes connectables avec les connecteurs ininterrompus
- Installation simple : pièces de fixation, cordon d'alimentation et connecteurs fournis assurant un montage et un câblage faciles



# SLS Réglette connectable

## Linéaire DEL

### L'excellent travail s'effectue dans les excellents espaces de travail.

- Idéal pour les applications commerciales ou résidentielles
- Offerte en longueurs de 2 pi et 4 pi
- Efficacité élevée, plus de 100 lumens par watt
- Lentille en acrylique givré pour un éclairage uniforme à faible éblouissement
- Convient aux endroits humides
- Garantie limitée de 5 ans




#### Guide pour commander

Exemple: SLS432L840-UNV

Série	Longueur (nominal)	Lumens <sup>1</sup> (nominal)	Temp. de couleur (K)	Tension
<b>SLS</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>840</b> -	<b>UNV</b>
SLS Réglette connectable DEL	2 Longueur de 2 pi	16L 1600 lumens	840 IRC de 80, 4000K	UNV Tension universelle 120-277V (sans gradation)
	4 Longueur de 4 pi	32L 3200 lumens		

<sup>1</sup> Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

#### Dimensions



Toutes les options sont installées en usine.

Plusieurs composantes de luminaires, comme les réflecteurs, réfracteurs, lentilles, supports, douilles et DEL sont faites de différents types de plastiques qui peuvent être lésés par des aérocontaminants. Si des produits chimiques à base de soufre, de pétrole, des solutions nettoyantes ou autres contaminants risquent de se retrouver dans l'espace choisi d'utilisation, veuillez contacter l'usine pour la compatibilité.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008