## KEENE

par (S) ignify

**Projecteurs** 

Projecteur d'usage général

FL150/300



# Polyvalent et stylisé pour une foule d'applications

Les projecteurs d'usage général DEL de Keene bénéficient de la technologie DEL écoénergétique pour une longue durée de vie et un entretien réduit.



#### **Une foule d'options**

Les deux formats complémentaires de ces projecteurs procurent un éclairement uniforme, une installation simplifiée et un concept robuste et durable. L'installation est facilitée par la polyvalence de montage sur le sol, mural ou sur fût. Ils conviennent parfaitement à l'éclairage d'enseignes, de façades d'immeubles, d'éclairage de sécurité et dans les applications d'éclairage diffusant.






### FL Projecteur d'usage général



- Gamme complète de projecteurs DEL idéale pour éclairer les enseignes, façades d'immeubles ou tous les espaces sombres
- · S'installe sur le sol, sur le mur ou sur un fût
- · Concept discret et moderne
- Tous les formats sont reçus entièrement assemblés et prêts à installer. Le modèle FL150 offre un montage à tourillon alors que le modèle FL300 offre un tourillon ou un montage à raccord lisse
- Fini bronze texturé, résistant à la décoloration avec lentille de verre trempé résistant à la chaleur et aux impacts
- · Indice de protection IP66
- · Garantie limitée de 5 ans



#### Guide pour commander

Luminaire	Couleur de la DEL	Génération	Montage	Distribution	Tension	Fini
	NW	G1		FL		BZ
FL150 Projecteur DEL 150W <sup>3</sup>	NW Blanc neutre 4000K,	<b>G1</b> Génération 1	T¹ Montage sur tourillon	FL Large	6 347V c.a.	BZ Bronze
FL300 Projecteur DEL 300W	IRC 80		T <sup>1</sup> Montage sur tourillon		8 120-277V c.a. <sup>3</sup>	
			S <sup>2</sup> Montant à raccord lisse			

- 1. Montage sur tourillon **T** offert seulement avec FL150 et FL300.
- $2.\ Montage\ sur\ raccord\ lisse\ \textbf{S}\ offert\ seulement\ avec\ FL300.$
- 3. 120-277V non offert avec le modèle FL150.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation 200 Franklin Square Drive, Somerset, NJ 08873 Téléphone 855-486-2216 Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Road, Markham, ON, Canada L6C 2S3 Téléphone 800-668-9008

exemple: FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.