

LIGHTOLIER

par  Signify

Éclairage direct

Encastré plat Select

4 po et 6 po rond



Température de couleur
proximale



Encastré plat Select puissant tout-en-un – Épatez votre le client le plus exigeant avec une sélection de TCP sur le champ

Encastré plat DEL Select puissant tout-en-un de Lightolier – Épatez votre le client le plus exigeant avec une sélection de TCP sur le champ et de connecteurs conviviaux pour les entrepreneurs pendant l'installation. Conçus pour réduire vos défis d'installation de façon significative sur le site. En faire plus en moins de temps !

Avantages

Cet encastré abordable offre une profondeur de seulement 1/2 po, avec une boîte de jonction de seulement 1 po de profondeur ce qui simplifie grandement l'installation dans les plafonds où les plénums sont très restreints ou présentant d'autres barrières. La caractéristique de 4 TCP sélectionnables et les connecteurs préfilés qui rendent l'installation conviviale pour l'entrepreneur réduiront le temps d'installation sur le site.



Encastré plat DEL Select

Encastré à éclairage direct avec ouvertures de 4 po et 6 po



Caractéristiques

- Installation simple et rapide sans cadre ou réflecteur
- Installation conviviale pour l'entrepreneur avec connecteurs préfilés à l'intérieur de la boîte électrique
- La boîte de jonction s'enclenche sur le luminaire et répond aux Code national de l'électricité
- Gradation à 10 %
- Interrupteur de sélection de 4 TCP pratique simplifiant le choix de la TCP au moment de l'installation
- Durée de vie >50 000 heures (L70)
- Classifié pour plafond isolé, contact direct avec le matériau isolant
- Homologation pour endroits mouillés UL1598


Luminaire

exemple: FD4R4CCT


Gamme	Dimensions	TCP	
FD			
FD Encastré plat	4R 4 po rond	4TCP	2700K
	6R 6 po rond		3000K
			4000K
			5000K

Dimensions

Encastré plat 4 po rond



Encastré plat 6 po rond



L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Carré Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008