

# Day-Brite

## CFI

par @ignify

Industriel

HCY

Scellé pour  
très grande hauteur



## Concept industriel moderne, technologie écoénergétique

Éclairage pour très grande hauteur fonctionnel offrant une nouvelle allure grâce aux luminaires DEL pour très grande hauteur scellés HCY de Day-Brite/CFI.

Vous n'avez plus à sacrifier l'allure intelligente pour obtenir un éclairage abordable et fiable dans vos espaces fonctionnels. Ce luminaire pour très grande hauteur scellé procure jusqu'à 33 000 lumens avec des efficacités jusqu'à 144 LPW. Donnez vie à vos espaces de détail et institutionnels avec ce luminaire rentable conçu pour résister à la corrosion.

La performance rencontre le style - fini les sacrifices seulement une belle allure, une fiabilité et des économies d'énergie.

### Qualification DesignLights Consortium

Pour connaître les numéros de catalogue spécifiques, veuillez consulter la liste de produits qualifiés DLC (<http://www.designlights.org/QPL>)

# HCY Luminaire avec DEL scellé pour très grande hauteur

## Luminaire industriel intérieur

### Caractéristiques

#### Construction

Boîtier renfermant le pilote et le cadre moulé sous pression.

#### Fini

Fini noir résistant à la corrosion.

#### Performance

TCP sélectionnable sur le site pour 4 000K ou 5 000K.

#### Lentille

Une lentille de polycarbonate incolore protège les DEL.

#### Installation

Crochet robuste inclus pour connecter à la suspension fournie par le client.

#### Câblage

Fils exposés pour effectuer les connexions de câblage avec gaine pour protéger l'environnement et cordon de 6 pi inclus pour connexion de l'alimentation et de la gradation.

#### Maintien du flux lumineux

Jusqu'à 70 % (L70) à 50 000 heures.

#### Homologations

Composants conformes à la norme RoHS. Indice de protection IP65 et homologation cULus pour endroits mouillés et températures ambiantes de -20°C à 50°C.

### Accessoires (commander séparément)

#### HCY-PRSM

Réflecteur de 16 po incolore en polycarbonate pour HCY14 et HCY21

#### HCY-PRLG

Réflecteur de 16 po incolore en polycarbonate pour HCY28 et HCY33

#### HCY-SURFACE BKT SM

Support de montage en saillie pour HCY14 et HCY21

#### HCY-SURFACE BKT LG

Support de montage en saillie pour HCY28 et HCY33



Réflecteur

Support

NOTE: Plusieurs composants de luminaires tels les réflecteurs, lentilles, douilles, douilles de lampes et DEL sont faits de plusieurs types de plastique qui peuvent renfermer des aérocontaminants. Si des produits chimiques à base de soufre, des produits à base de pétrole, des solutions de nettoyage ou autres contaminants se retrouvent dans la zone où le produit est utilisé, veuillez contacter l'usine pour la compatibilité




### Guide pour commander

exemple: HCY14L840-UNV-DIM

Série	Lumens <sup>1</sup> (nom.)	Temp. de couleur (K)	Tension	Gradation
<b>HCY</b>		<b>8CST</b>	<b>UN3</b>	<b>DIM</b>
HCY Scellé pour très grande hauteur	14L 14 000 lm 21L 21 000 lm 28L 28 000 lm 33L 33 000 lm	8CST IRC 80, sélection de température de couleur (4 000/5 000K)	UN3 Tension universelle (120-347V)	DIM Gradation 0-10V

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

### Dimensions



#### Garantie limitée de 5 ans

Visiter [Signify.com/warranties](http://Signify.com/warranties) pour plus d'information sur la garantie de série de 5 ans limitée de Signify pour les systèmes de luminaires complets.



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.