



PHILIPS

Bright Star

BVS211/221




# Bright Star BVS211/BVS221

室内休闲运动球场灯

# Bright Star

## BVS211/221

### LED室内球场灯



Bright Star BVS211

Bright Star BVS221

## 产品特点



### 舒适防眩

2种遮光罩可选，有效加强运动方向的防眩控制，尤其是格栅版本提供优异的防眩效果。高显色、无频闪白光为运动提供高品质照明



### 高效节能

显色指数80，4000K/5700K两种色温，光效最高135lm/W，更好的为室内运动场馆实现明亮又低碳节能的照明



### 简洁可靠

整灯轻量化设计，背面一体成型冲压钢板，结构强度高，性能可靠，整灯IP40/IK03，长寿命5万小时，可靠耐用



### 易于安装

提供单灯墙装/悬挂和V型双挂可调角度的安装配件

飞利浦Bright Star是一款专为室内休闲运动球馆应用而设计的LED室内球场灯，可为羽毛球等运动场馆提供舒适防眩且节能的高品质白光。产品设计简洁，背面一体成型冲压钢板保证结构强度，正面防眩光罩设计，有效加强运动方向的防眩控制，兼顾设计美学和可靠性要求。产品易于安装，并提供墙装/悬挂/V型双挂可调角度的安装配件，高度灵活，可满足广泛的应用需求。

## 主要应用

- 室内休闲运动球馆




## 技术参数

型号	BVS211			BVS221							
系统功率	80W	120W	150W	80W	120W	150W					
系统流明输出	10800lm	16200lm	20250lm	10400lm	15600lm	19500lm					
输入电压	220-240V/50-60Hz (电压波动范围: -/+ 10%)										
启动电流	80W: 41A, 120W: 56A, 150W: 56A										
功率因数	0.95										
浪涌保护(差模/共模)	4kV/4kV										
电器等级	Class I										
色温	4000K/5700K										
显色指数	80										
色容差	≤5										
系统效率	135lm/W		130lm/W		100D						
配光	90D										
频闪比	< 3.2%										
Pst/SVM	Pst<1 / SVM<0.4										
适用环境温度	-20°C < Ta < 45°C										
防护等级	IP40 / IK03										
安装方式	吊杆安装，可选吊装/墙装、V型双挂安装配件（可10°一调）										
涂层颜色	白色, RAL9003										
材料	灯具面框为铝挤出焊接，后盖为钢板一体冲压成型										
控制选项	开/关										
寿命	50,000小时L70B50@Ta25°C室内										
灯具尺寸LxWxH	1195x295x72mm			1195x295x86mm							
重量	2.8kg			3.1kg							
接线方式	1m飞线										
包装	工业包装 (2个一箱, 无内箱)										
认证	CCC										

## 产品特点

设计简洁 性能可靠 舒适防眩



安装简便 灵活可靠

标品悬吊安装





单灯悬挂/墙装  
可调角度支架配件



V型双挂  
可调角度支架配件



## 典型配光




## 灯具及配件订购信息

12NC	产品描述	备注
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	微棱镜
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	微棱镜
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	微棱镜
911401902477	BVS211 LED104/857 80W 220-240V GC	微棱镜
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	微棱镜
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	微棱镜
911401902480	BVS221 LED104/840 80W 220-240V GC	格栅
911401902481	BVS221 LED156/840 120W 220-240V GC	格栅
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	格栅
911401902483	BVS221 LED104/857 80W 220-240V GC	格栅
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	格栅
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	格栅
911401902486	BVS211 Accessory VA type	V型双挂可调角度支架配件
911401902487	BVS211 Accessory SA/WA type	单灯吊装/墙装可调角度支架配件


## 产品尺寸

型号	尺寸(mm)	重量(kg)
BVS211	L1195 x W295 x T72	2.8*
BVS221	L1195 x W295 x T86	3.1*


\*重量因驱动而异，详情请参考MI。




BVS211



BVS221



BVS211 Accessory SA/WA type  
单灯吊装/墙装可调角度支架配件



BVS211 Accessory VA type  
V型双挂可调角度支架配件

# 为什么选择昕诺飞？



专业体育照明经验



舒适防眩，照度均匀



品质可靠，安装简易