



# Plusieurs styles pour votre application

Les appliques murales DEL de la série 100 de Gardco présentent des concepts compacts qui procurent une vaste polyvalence d'éclairage à performance élevée. Le vaste choix de boîtiers, optiques et plages de lumens offre de nombreuses options pour équilibrer les exigences d'éclairage et l'allure esthétique du projet. Que les luminaires soient utilisés à l'entrée d'un immeuble, au-dessus des GAB ou sur un quai de chargement, il est inutile de sacrifier l'allure pour la performance. Disponibles en 4 différentes formes profilées les appliques murales DEL de la série 100 ont une solution pour vous.

## Avantages

- Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux variant de 1358 lm à 12045 lm
- DEL écoénergétiques procurant une efficacité jusqu'à 136 LPW
- Trois configurations de distributions de type 2, 3 et 4
- Batterie d'urgence disponible pour procurer un éclairage de sortie d'urgence
- Options de contrôles écoénergétiques comme la réponse au mouvement et les contrôles sans fil

# 100 Applique murale DEL

Des luminaires qui offrent de nouvelles opportunités de faire un choix architectural durable et procurent une alternative indispensable aux appliques murales produisant de l'éblouissement. Convient à l'éclairage des façades d'immeubles, aux quais de chargement et sentiers.



**101L**  
Forme trapézoïdale



**102L**  
Forme arrondie



**104L**  
Demi-cylindre



**106L**  
Quart de sphère

## Fini

Cinq couleurs standards sont offertes en noir, blanc, bronze, gris foncé et gris moyen. Finis en option et spéciaux disponibles.

## Boîtier moulé sous pression

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression pour une durabilité maximale.



## Contrôles intégrés

La batterie d'urgence en option et la réponse au mouvement programmable sont intégrées au luminaire et ne nécessitent aucune composante externe.

## Distributions optiques


Distributions de type 2, 3 et 4 disponibles

## Indice de protection IP66

Optique à indice de protection IP66.

## Luminaires montés

1. 101L-16L-530-NW-G2
2. 101L-16L-700-NW-G2
3. 101L-16L-1000-NW-G2
4. 101L-32L-530-NW-G2
5. 101L-16L-1200-NW-G2
6. 101L-32L-700-NW-G2
7. 101L-32L-1000-NW-G2



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.