

LIGHTOLIER

par  Signify

Éclairage vers le bas

Calculite
avec la technologie IntelliHue Powercore

4 po et 6 po
Éclairage vers le bas et mural



Le mariage que vous attendiez entre



Les encastrés DEL Calculite de Lightolier et la technologie IntelliHue Powercore de Color Kinetics procure une polyvalence maximale dans les projets d'encastrés.

L'encastré DEL génération 3 de Calculite offre le meilleur confort visuel de l'industrie, un excellent éclairage uniforme avec le temps et une polyvalence d'installation brevetée. La technologie IntelliHue Powercore de Color Kinetics procure quant à elle des millions de combinaisons de blancs précis et de couleurs pour maximiser le potentiel des allures architecturales dans plusieurs applications. Les encastrés DEL Calculite avec technologie IntelliHue Powercore de Color Kinetics rehausse grandement la souplesse du produit en plus de procurer la tranquillité d'esprit en terme de qualité et de précision.

Pour plus de détails et pour connaître la disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé.

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés.

C4 et C6 Calculite 4 po et 6 po

Éclairage vers le bas et éclairage mural ronds avec technologie IntelliHue Powercore



Caractéristiques

- **Lumens:** 1500
- **IRC:** 80-90 (spectre blanc)
- **TCP:** 2 700K-6 500K
- **Forme:** rond
- **Interface:** Data Enabler Pro de CK (DMX ou Ethernet)
- **Tension:** 120/277V
- **Garnitures:** éclairage vers le bas et éclairage mural Calculite de série
- **Installation:** cadre Uniframe pour plafond non isolé de série

Cadre

exemple : 6RN

Série	Installation	Tension/Options
4R 4 po non isolé rond	N Nouvelle construction	- Universelle 120V/277V
6R 6 po non isolé rond	R Rénovation	- Universelle 120V/277V

Générateur de lumière

exemple : C6L15CKMDMXU

Série	Lumens	Color Kinetics	Faisceau	Gradation	Tension
<input type="checkbox"/>					
C4L Calculite DEL 4 po	15 1500lm	CK IntelliHue par Color Kinetics	M Moyen (56°)	DMX Multiplexage numérique	U Universelle 120V/277V/347V
C6L Calculite DEL 6 po			W Large (76°)		

Garniture

exemple : C6RDLCCP

Série	Ouverture	Style	Fini	Bordure
<input type="checkbox"/>				
C4 Calculite DEL 4 po	R Rond	DL Éclairage vers le bas WW Éclairage mural ¹	BK Noir (anodisé)	- Blanc (mat)
C6 Calculite DEL 6 po			CL Spéculaire incolore CC Comfort clear CD Comfort clear diffus CZ Champagne bronze	P Poli (agencé à l'ouverture) F Sans bordure (CA4RFT/CA6RFT requis)
			WH Blanc (mat)	- Blanc (mat) F Sans bordure (CA4RFT/CA6RFT requis)

Accessoires

CA4RFT ou CA6RFT	Anneau de plâtrage pour utilisation dans les installations avec garnitures sans bordure (commandé avec une garniture sans bordure)
C4RVPWH ou C6RVPWH	Accessoire blanc mat à l'épreuve du vandalisme et à indice de protection IP65 (s'installe seulement avec les garnitures sans bordure et avec un cadre pour nouvelle construction)

1. Spécifier seulement un générateur de lumière à faisceau large (W) avec l'option de garniture pour éclairage mural.



Visiter [Signify.com/warranties](https://www.signify.com/warranties) pour plus d'information sur la garantie de série de 5 ans limitée de Signify.



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.