



TrueLine, innfelt

RC530Z EP WH SET (2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC, Hvit

Arkitekter trenger en belysningsløsning som matcher den indre arkitekturen i rommet de forbedrer. De ønsker en lyslinje med elegante proporsjoner og høye lysnivåer som gir maksimal designfrihet. Philips TrueLine er en fleksibel lineær armatur til bruksområder innendørs i kontorer som gir utmerket kvalitet og muligheter for fremtidssikre oppgraderinger. Teknikere trenger armaturer som sparer energi og samtidig gir riktig lysnivå. TrueLine innfelt oppfyller begge disse kravene. Ikke bare etterlever den WELL Building Standard for Light, men den overflatemonterte TrueLine-versjonen er klassifisert med UGR<19, som er i tråd med alle kontorstandarder (OC). TrueLine er også tilgjengelig i hengende og innfelte versjoner. Alle armaturene i produktserien finnes i ulike lengder, former og farger og med ulik lyseffekt. Dette gir den ultimate designfleksibiliteten og ubegrensede muligheter. TrueLine-armaturer er også et bærekraftig, fremtidssikkert valg med høy effektivitet opp til 174 lm/W og mulighet for oppgradering til trådløs tilkobling og styring.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|----------------------|---------------|
| Service Tag | Ja |
| Verditrapp | Spesifikasjon |

| Drift og elektronikk | |
|------------------------|--------------------|
| Inngangsspenning | - V |
| Line Frequency | 0 Hz |
| IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse I |

TrueLine, innfelt

Mekanikk og innfatning

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Total lengde | 45 mm |
| Total bredde | 75 mm |
| Total høyde | 78 mm |
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 78 x 75 x 45 mm |
| Materialer | Stål |
| Ingress beskyttelseskode | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard] |
| Tilbehørsfarge | Hvit |
| Vinkel | - |
| Nettvekt (stykk) | 0,085 kg |

Godkjenning og bruksområde

| | |
|-----------------------|----|
| CE-merke | Ja |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktnavn for bestilling | RC530Z EP WH SET (2PCS) |
| Fullstendig produktnavn | RC530Z EP WH SET (2PCS) |
| Full EOC | 871869687480699 |
| Bestillingskode | 910403219703 |
| Materialenr. (12NC) | 910403219703 |
| Antall – per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8718696874806 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 20 |
| EAN/UPC – boks | 8718696871317 |
| Produktseriekode | RC530Z [TrueLine ACC] |

