



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Aluminium, IP30 |
Verktygsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus	
Total längd	2 000 mm
Kod för kapslingsklass	IP30 [Verktygsskyddad]
Tillbehörsfärg	Aluminium
Nettovikt (styck)	1,700 kg

Användning och godkännande	
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 5 s
CE-märkning	Ja

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
Fullständigt produktnamn	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
Full EOC	871155938107700
Beställningsnummer	910500188515
Materialnummer (12NC)	910500188515
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559381077
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559381077

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

