



StyliD Evo

ST770Z BD

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

A StyliD Evo segítségével a kiskereskedők élvezhetik a rugalmas és időtálló fényvetők által nyújtott kiváló fényminőséget és a PerfectAccent optikák piacvezető energiahatékonyágát. A StyliD Evo fényvetők könnyen újrakonfigurálhatók a gyors és egyszerű optikai módosításokkal, amelyekhez nincs szükség szerszámra. Támogatják a bolti elrendezésének gyakori változtatását is, mivel a StyliD Evo fényvető könnyen áthelyezhető a sínen vagy a Maxos fusion gerincen. A világítástechnikai alkalmazási területek széles skáláját lefedő StyliD termékcsalád a kellemes megjelenésű alacsonyabb fényszintektől kezdve a nagy belmagasságú, magas fényáramigényű helyek bevilágításáig a folytonosságot kínálja minden kiskereskedelmi koncepció esetén. A StyliD Evo 3C vagy DALI-sínre (ST770T, ST780T), Maxos fusion gerincre (ST770S, ST780S, ST770X) vagy a mennyezetbe (félíg süllyesztett változat, ST770B) szerelhető. Minden PerfectAccent tükörrel rendelkező StyliD Evo fényvető megkapta a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fény szabályozási lehetőséget is kínál, vezetékessel és vezeték nélküli egyaránt. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálal törőlkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

StyliD Evo

Termék adatok

Általános információ	
Értéklétra	Jellemzők

Mechanika és tokozás	
Optikai anyag	Polikarbonát
Teljes magasság	20 mm
Teljes átmérő	105 mm
Anyag	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	-
Nettó tömeg (darab)	0,600 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	ST770Z BD
Teljes terméknév	ST770Z BD
Full EOC	871869996056800
Rendelési kód	96056800
Cikkszám (12NC)	910500465860
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699960568
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699960568
Terméksalád kódja	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

