



StyliD Evo

ST770Z BD

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Cu StyliD Evo, comercianții cu amănuntul se pot bucura de calitatea superioară a luminii și de eficiența energetică lider pe piața a opticii PerfectAccent într-o serie de proiectoare flexibile și pregătite pentru viitor. Proiectoarele StyliD Evo sunt ușor de reconfigurat cu upgrade-uri rapide și simple ale opticii care nu necesită instrumente. Acestea acceptă, de asemenea, modificări frecvente ale aspectului magazinului, deoarece proiectorul StyliD Evo poate fi reconfigurat cu ușurință pe șină sau pe coloana Maxos Fusion. Acoperind o gamă largă de aplicații de iluminat, de la niveluri mai scăzute de lumină în formate confortabile până la instalații cu tavan înalt în care este necesară un flux luminos foarte mare, StyliD oferă continuitate pentru fiecare concept de retail. StyliD Evo poate fi montat pe șină 3C sau DALI (ST770T, ST780T), pe Maxos Fusion (ST770S, ST780S, ST770X) sau încadrat în tavan cu o versiune semi-încăstrată (ST770B). Toate proiectoarele StyliD Evo cu reflectoare PerfectAccent sunt certificate ca un produs de iluminat circular și oferă mai multe opțiuni de integrare a sistemului și de control al luminii, inclusiv cu fir și fără fir. Pentru o durată de valabilitate prelungită și o mai bună reprezentare vizuală a alimentelor, reducerea risipei alimentare și creșterea vânzărilor, sunt disponibile rețete de iluminat cu LED pentru alimente proaspete. Consultați paginile noastre de catalog de modă și alimentație pentru a afla mai multe despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțională. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față opțională.
- Curățarea zonei sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțională, deoarece poate fi curățată cu o lavetă (uscată) din microfibre.
- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească.
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mână izolatoare.

StyliD Evo

Catalog de date

Informații generale	
Tier	Specificație

Sistem mecanic și carcasă	
Material sistem optic	Policarbonat
Înălțime totală	20 mm
Diametru total	105 mm
Material	-
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Culoare accesoriu	-
Greutate netă (bucată)	0,600 kg

Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	ST770Z BD
Numele complet al produsului	ST770Z BD
Full EOC	871869996056800
Cod de comandă	96056800
Număr material (12NC)	910500465860
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699960568
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699960568
Cod familie de produse	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

