



StyliD Evo

ST770Z BD

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Vďaka projektorom StyliD Evo môžu maloobchodní predajcovia využívať vynikajúcu kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v celom rade flexibilných a na budúci vývoj pripravených projektorov. Konfiguráciu projektorov StyliD Evo možno jednoducho zmeniť vďaka rýchlej a bezproblémovej modernizácii optiky, ku ktorej nie sú potrebné žiadne nástroje. Tieto projektory navyše podporujú časté zmeny v usporiadaní predajní, pretože ich možno jednoducho premiestniť na lištu alebo základné vedenie Maxos fusion. Projektory StyliD Evo vnášajú do konceptu maloobchodných predajní kontinuitu a sú vhodné pre široké spektrum využitia osvetlenia – od praktických variantov v nižších výškach osvetlenia až po montáže na vysokých stropoch, ktoré vyžadujú veľmi vysoký svetelný tok. Projektory StyliD Evo možno namontovať na lišty 3C alebo DALI (ST770T, ST780T), do systému Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) alebo do stropu v polozapustenej verzii (ST770B). Všetky projektory StyliD Evo s reflektormi PerfectAccent sú certifikované ako výrobok na osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva a ponúkajú niekoľko možností stmievania a integrácie do káblových aj bezdrôtových systémov. K dispozícii sú aj svetelné recepty LED pre čerstvé potraviny, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o svetelných tónoch a receptoch PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu zameraného na módu a potraviny.

StyliD Evo

Varovanie a ochrana

- Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.
- Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákna.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaisťujúcich tepelnú ochranu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Údaje o produkte	
Hodnotový rebríček	Technické údaje	Objednávkový názov produktu	ST770Z BD
Mechanické časti a teleso		Úplný názov produktu	ST770Z BD
Optický materiál	Polykarbonát	Úplný kód produktu	871869996056800
Celková výška	20 mm	Objednávkový kód	96056800
Celkový priemer	105 mm	Č. materiálu (12NC)	910500465860
Materiál	-	Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]	EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699960568
Farba príslušenstva	-	Čitateľ – počet balení v krabici	1
Čistá hmotnosť (kus)	0,600 kg	EAN/UPC – balenie	8718699960568
Schválenie a použitie		Kód radu produktov	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]
Značka CE	Áno		
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno		

