



StyliD Evo

ST780Z OVL-V FG

ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão lumínica muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastrada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

StyliD Evo

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Dados do produto

Informações gerais		Dados do produto	
Escala de valor	Especificação	Nome de produto da encomenda	ST780Z OVL-V FG
Características mecânicas e compartimento		Nome do produto completo	ST780Z OVL-V FG
Material da ótica	Policarbonato	Código do produto completo	871869996065000
Altura total	70 mm	Código de encomenda	96065000
Diâmetro global	100 mm	N.º material (12NC)	910500465869
Material	-	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]	EAN/UPC - Produto/caixa	8718699960650
Cor do acessório	-	Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Peso líquido (Peça)	0,100 kg	EAN/UPC - Caso	8718699960650
Aprovação e aplicação		Código da família de produtos	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]
Marca CE	Sim		
Em conformidade com RoHS da UE	Sim		

