



# StyliD Evo

## ST770Z SFR MB FG

### ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

StyliD Evo giver forhandlere en fremragende lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en række fleksible og fremtidssikrede projektører. StyliD Evo-projektører er nemme at omkonfigurere gennem hurtige og nemme optiske opgraderinger, der ikke kræver værktøj. De muliggør også hyppige ændringer af butikslayout, eftersom StyliD Evo-projektøren nemt kan omplaceres på skinnen eller Maxos fusionsstrukturen. StyliD dækker en lang række belysningsløsninger lige fra lavere lysniveauer i nærbutikmiljøer til højtplacerede installationer, hvor der er behov for meget højt lysudbytte, og StyliD giver kontinuitet inden for butikskonceptet. StyliD Evo kan monteres på en 3C- eller DALI-skinne (ST770T, ST780T), på en Maxos fusionsstruktur (ST770S, ST780S, ST770X) eller i loftet gennem en delvist indbygget version (ST770B). Alle StyliD Evo-projektører med PerfectAccent-reflektorer er Circular Lighting-certificerede produkter og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

### Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

### Produkt data

# StyliD Evo

Generelle oplysninger	
Værditrappe	Specifikation

  

Lysteknisk	
Optiktype	Mellem strålevinkel

  

Mekanik og armaturhus	
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	54 mm
Samlet diameter	75 mm
Materiale	-
Kode for mekanisk støbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	-
Nettovægt (stykke)	0,100 kg

  

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

EU RoHS-godkendt	Ja
------------------	----

  

Produktdata	
Ordreproduktnavn	ST770Z SFR MB FG
Det fulde produktnavn	ST770Z SFR MB FG
Full EOC	871869996067400
Ordrekode	910500465871
Materialenr. (12NC)	910500465871
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699960674
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699960674
Produktseriekode	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

