



ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

StyliD Evo giver forhandlere en fremragende lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en række fleksible og fremtidssikrede projektører. StyliD Evo-projektører er nemme at omkonfigurere gennem hurtige og nemme optiske opgraderinger, der ikke kræver værktøj. De muliggør også hyppige ændringer af butikslayout, eftersom StyliD Evo-projektøren nemt kan omplaceres på skinnen eller Maxos fusionsstrukturen. StyliD dækker en lang række belysningsløsninger lige fra lavere lysniveauer i nærbutiksmiljøer til højtplacerede installationer, hvor der er behov for meget højt lysudbytte, og StyliD giver kontinuitet inden for butikskonceptet. StyliD Evo kan monteres på en 3C- eller DALI-skinne (ST770T, ST780T), på en Maxos fusionsstruktur (ST770S, ST780S, ST770X) eller i loftet gennem en delvist indbygget version (ST770B). Alle StyliD Evo-projektører med PerfectAccent-reflektorer er Circular Lighting-certificerede produkter og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger

holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Generelle oplysninger

Værditrappe	Specifikation
-------------	---------------

Lysteknisk

Optiktype	Meget bred stråle
-----------	-------------------

Mekanik og armaturhus

Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	54 mm
Samlet diameter	75 mm
Materiale	-
Kode for mekanik stødbeskyttelse	IK02 [0,2], standard]
Farve på tilbehør	-
Nettovægt (stykke)	0,100 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	ST770Z SFR VWB FG
Det fulde produktnavn	ST770Z SFR VWB FG
Full EOC	871869996069800
Ordrekode	910500465873
Materialenr. (12NC)	910500465873
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699960698
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699960698
Produktseriekode	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	Mounting instructions StyliD Evo Compact accessory-INI.pdf	Download 

