

ST780Z SFR MB FG

910500465875



ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una

migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Avvertenze e sicurezza

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Informazioni generali

Tier	Specifiche tecniche
------	---------------------

Dati tecnici di illuminazione

Tipo di ottica	Fascio medio
----------------	--------------

Meccanica e corpo

Materiale ottico	Policarbonato
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Altezza complessiva	70 mm
Diametro complessivo	100 mm
Materiale	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Colore accessori	-
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg

Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ST780Z SFR MB FG
Nome completo prodotto	ST780Z SFR MB FG
Full EOC	871869996071100
Descrizione codice locale	96071100
Codice d'ordine	96071100
Codice materiale (12NC)	910500465875
Codice locale	96071100
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699960711
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699960711
Codice famiglia prodotto	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]

Documenti correlati

Documenti e certificati	Nome del documento	Download
Installation Instructions	Mounting instructions StyliD Evo Perfo accessory-INI.pdf	Download 