



LuxSpace Mini, recessed

DN560G PGO

DN560G | LuxSpace2 Mini accessories

Klienci szukają możliwości zoptymalizowania wszystkich posiadanych zasobów. Czyli nie tylko kosztów bieżących (energii itd.), ale również kosztów serwisowania opraw. Ograniczenie poboru prądu ma priorytet, ale nie może się odbywać kosztem samopoczucia pracowników, którzy potrzebują odpowiednich warunków do efektywnej pracy, ani klientów, którzy oczekują miłej atmosfery do zakupów. Oprawa LuxSpace gwarantuje doskonałe połączenie skuteczności świetlnej, komfortu wizualnego i wyglądu oprawy, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości światła (oddawania i jednorodności barw). Oferuje wiele opcji pozwalających uzyskać żądaną atmosferę oświetlenia niezależnie od aplikacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Pełna nazwa produktu	
Tier	Specyfikacja	DN560G PGO	
		Full EOC	871829193778400
		Kod zamówienia	93778400
		Materiał Nr (12NC)	910503706524
		Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291937784
		Numerator - Packs per outer box	1
		EAN/UPC – Opakowanie	8718291937784
		Rodzina produktów	DN560G [LuxSpace2 Mini accessories]
Mechanika i korpus			
Waga netto (szt.)	0,104 kg		
Certyfikaty i zastosowania			
Znak CE	Tak		
Zgodność z normą UE RoHS	Tak		
Dane techniczne produktu			
Nazwa produktu na zamówieniu	DN560G PGO		