



ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-

verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Algemene informatie

Waardeschaal	Best
--------------	------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale hoogte	54 mm
Totale diameter	75 mm
Materiaal	-
IK-classificatie	IK02 [0,2] standaard]
Accessoirekleur	-
Nettogewicht (per stuk)	0,100 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	Mounting instructions StyliD Evo RPO accessory-INI.pdf	Downloaden 

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ST770Z RPOM HNB
Volledige productnaam	ST770Z RPOM HNB
Full EOC	871869996956100
Bestelcode	8718699969561
Materiaalnr. (12NC)	910505100826
Lokale code	8718699969561
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699969561
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699969561
Code productfamilie	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]