



# StyliD Evo

## ST770Z RPOM HWB

### ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

# StyliD Evo

## Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Best

---

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale hoogte	54 mm
Totale diameter	75 mm
Materiaal	-
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Accessoirekleur	-
Nettogewicht (per stuk)	0,100 kg

---

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ST770Z RPOM HWB
Volledige productnaam	ST770Z RPOM HWB
Full EOC	871869996958500
Bestelcode	8718699969585
Materiaalnr. (12NC)	910505100828
Lokale code	8718699969585
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699969585
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699969585
Code productfamilie	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

