



- V, Weiß

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.

Hinweise

- Das Produkt entspricht der Schutzart IPX0 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.
- Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Allgemeine Informationen

Portfolio	Best
-----------	------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	50,3 mm
Gesamte Breite	40 mm
Gesamte Höhe	39,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	40 x 40 x 50 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,025 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	TrueLine-SP-MI.pdf	Herunterladen 
Tender text	Tender_Text_910505101357_de_AT.txt	Herunterladen 

Produktdaten

Bestell-Produktname	SP530Z U5 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	SP530Z U5 WH
Gesamt-Produktcode	871869997506799
Bestellcode	8718699975067
Material-Nr. (12NC)	910505101357
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699975067
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718699975074
Produktfamiliencode	SP530Z [TrueLine Accessories]

