



TrueLine Suspension

SP530Z U5 WH

SP530Z | TrueLine Accessories, - V, Blanc

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.

Données du produit

Informations générales		Hauteur totale	
Valeur ajoutée	Premium	Hauteur totale	39.5 mm
Fonctionnement et électricité		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	40 x 40 x 50 mm
Tension d'entrée	- V	Matériaux	Polycarbonate
Fréquence linéaire	- Hz	Indice de protection	-
Classe de protection CEI	-	Protection contre les chocs mécaniques	-
Mécanique et boîtier		Couleur des accessoires	Blanc
Longueur totale	50.3 mm	Poids net (pièce)	0.025 kg
Largeur totale	40 mm	Approbation et application	
		Marquage CE	Oui

TrueLine Suspension

Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SP530Z U5 WH
Nom de produit complet	SP530Z U5 WH
Code EOC	871869997506799
Code de commande	97506799
Code 12NC	910505101357

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699975067
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699975074
Code famille de produits	SP530Z [TrueLine Accessories]

