LuxSpace Accent Performance Elbow

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Ezüst, IP20

Recessed, D155 mm, Alumínium, Ezüst, Fehér alumínium (RAL9006), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálas törlőkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Termék adatok

Általános információ	
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtétegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Jellemzők

Jótállási idő	5 év

Technikai adatok	
Fényáram	5 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	139 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80

LuxSpace Accent Performance Elbow

A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
A fényforrás színe	827 meleg fehér
Az optika típusa	Nagyon széles sugárzási szög
Lámpatest fényeloszlása	60°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	22

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	- W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	- W
Induló áramlökés	12 A
Indulási idő	100 ms
Teljesítményfelvétel	37,5 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Kábel	-
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	24
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Teljes harmonikus torzítás	20 %

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Külső tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát alumínium bevonattal
Optikai anyag	Alumínium és polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	-
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Ezüst
Optikai búra/lencse bevonata	-
Tükörkialakítás	PerfectAccent reflektor
Teljes hossz	0 mm
Teljes szélesség	0 mm
Teljes magasság	180 mm
Teljes átmérő	167 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	180 x 0 x 0 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Rögzítés	Süllyesztett
Nettó tömeg (darab)	1,100 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.458,0.410)<3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Színegyezés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤3

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L90
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L85

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
Javítási kategória	B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető.
Életciklusra vetített összevont karbonkibocsátás (A1-A3)	7,34 kg CO_2e
A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya	7,76 %
A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya	12,5 %
Összes GWP B6 (kg CO_2-egyenérték) Deklarált egység	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh)
Összes GWP B6 (kg CO_2-egyenérték) Funkcionális egység	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm)

LuxSpace Accent Performance Elbow

	deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh))

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI
Teljes terméknév	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI
Full EOC	871869997965200
Rendelési kód	97965200
Cikkszám (12NC)	910505101651

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699979652
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699979652
Termékcsalád kódja	RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Méretezett rajza





Fotometriai adatok



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651

© 2025 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.