

StoreSet Linear

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI

StoreSet Linear, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Silver, VLC

StoreSet Linear är en extremt flexibel linjär armatur för skensystem i butiker som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. När det gäller användning i butiker som stormarknader, citybutiker och expressbutiker kan varje linjär panel kombineras med en mängd olika spottar från vårt sortiment, och enkelt integreras i ditt befintliga skensystem. Du kan alltså lysa upp dina varor och få dem att sticka ut i både hyllor, gångar och öppna ytor. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret och tunn paneldesign som gör det enkelt att placera armaturerna var du vill längs skenorna – och anpassa dem till framtida förändringar i layouten. Versioner med ett trådlöst driftdon ger ökad komfort med dimrings- och sceninställning på befintligt system monterat på 3-fasskena utan behov av kabelanslutna styrsystem. Dessutom kan integrerade sensorer för datainsamling ge viktig och detaljerad information som du kan använda som stöd i din affärsverksamhet.

Varning och Säkerhet

- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar	
Antal driftdonsenheter	1 enhet		
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Service tag	Ja	Sustainability rating	Unclassified
Lighting Technology	LED		
Värdegrappa	Specifikation	Ljusteknik	
Servicevänlighetsklass	Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga	Ljusflöde	6 600 lm
		Mättad röd (R9)	<50

StoreSet Linear

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	143 lm/W
Färgåtergivningindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel
Armaturens ljusfördelning	85° x 85°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	25,1 A
Ingäendetid	0,214 ms
Effektförbrukning	46 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Skena
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	21
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Total harmonisk distorsion	20 %

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
DALI-standard	DALI-2™
Max. dimringsnivå	1%
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminiumextrusion
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Silver
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	1153 mm
Total bredd	64 mm
Total höjd	74 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	74 x 64 x 1153 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Nettovikt (styck)	1,800 kg

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam- ellips)	SDCM≤3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	10 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L90
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	-

Produktdata


Beställningsproduktnamn	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI
Fullständigt produktnamn	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI
Full EOC	872016901232500
Beskrivning av lokal kod	7021178
Beställningsnummer	910505102213
Materialnummer (12NC)	910505102213
Lokal kod	7021178
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169012325
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169012325
Produktfamiljskod	SM504T [STORESET LINEAR]

StoreSet Linear

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102213

