



SlimBlend Gen2

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO

SlimBlend Gen2, 31.5 W, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, ELW3h/EL-DC

Stål, Hvit, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Interact SC200-sensor, 3400 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Med tekstur, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt, DC drevet sentral nødlys

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Light source engine type	LED
Service Tag	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	3 400 lm
Mettet rød (R9)	>50
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	127 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Lyskildefarge	940 nøytralhvit
Optikktype	-
Lysstrålespredning fra armatur	90°
Utendørs optikktype	-
Blendingstall CEN	19
Effektivt prosjektert område	0 m ²
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	9 A
Innløpstid	0,025 ms
Effektforbruk	31,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-

SlimBlend Gen2

Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Surge Protection (Common/Differential)	-

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	1%
Tilkobling	Interact Ready
Innebygd styring	Interact SC200-sensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	43 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	43 x 595 x 595 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	Polykarbonat
Nettvekt (stykk)	4,500 kg

Nøddrift

Nødløst lys	270 lm
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt DC drevet sentral nødlys
Metode for testing av nødfunksjon	Programmert automatisk selvtesting via DALI eller trådløs lysstyring
Nødbelysningsdriftsmodus	Vedlikeholdt

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks	0
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80

Bærekraftsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse C, driveren til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Spesiell forsiktighet kreves under demontering og montering, og spesifikke verktøy kan være nødvendig. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en periode.

Produktdata


Produktnavn for bestilling	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO
Fullstendig produktnavn	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO
Full EOC	872016901473200
Bestillingskode	910505102454
Materialenr. (12NC)	910505102454
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169014732
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169014732
Produktseriekode	RC330V [SlimBlend Gen2]

SlimBlend Gen2

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454

