



GreenSpace Accent Fixed Gen2

RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Aluminisert, Hvit, IP20

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, Aluminisert, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Warnings and safety

- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Aldri berør LED eller reflektor. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Verditrapp	Effekt
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Lysytelse	2 800 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Lyskilde farge	Premium farge med CRI \geq 90 og fargetemperatur 3000 K
Optikktype	Bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	36°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstid	56 ms
Effektforbruk	25 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	To push-in-koblinger, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	34
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	10 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar ekstern
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	10%
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Aluminium og polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Reflektoroverflate	Aluminisert
Total lengde	0 mm
Total bredde	0 mm
Total høyde	84 mm
Total diameter	163 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	84 x 0 x 0 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Eksplisjonsfare-klasse	-
Montering	Innfelt
Nettvekt (stykk)	1,600 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimerverdi (PstLM)	0,9
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM \leq 2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer	3,1 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L95
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L90

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Signify Circle
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Innebygd karbon (A1-A3)	9,77 kg CO _{2e}
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt	7,41 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet	54,7 %
GWP totalt B6 (kg CO ₂ -ekvivalenter)	Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO _{2e} / kWh)
Deklarert enhet	
GWP totalt B6 (kg CO ₂ -ekv.) Funksjonell enhet	Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO ₂ eq / kWh)

Produktdata


Produktnavn for bestilling	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH
Fullstendig produktnavn	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

GreenSpace Accent Fixed Gen2


Full EOC	872016958803500
Bestillingskode	910505102745
Materialenr. (12NC)	910505102745
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169588035

SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169588035
Produktseriekode	RS350B [GreenSpace Accent Fixed G2]

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102745

