



GreenSpace Accent Fast Gen2

RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

GreenSpace Accent Fast Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data er beregnet uden valgfri frontglas. Flux bør reduceres med 3,5 % ved brug af frontglas.
- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje mængder støv anbefaler vi kraftigt brugen af det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og kølet ned.
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Garantiperiode | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed | | 5 år |
| Driver inkluderet | Ja | Lysteknisk | |
| Service-kode | Ja | Lysstrøm | 4.000 lm |
| Værditrappe | ydelse | Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| | | Lyseffekt (nominel) (nom.) | 125 lm/W |

GreenSpace Accent Fast Gen2

| | |
|------------------------------|--|
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | >90 |
| Lyskildens strålevinkel | 120 ° |
| Lyskildefarve | PremiumWhite med Ra ≥90 og farvetemperatur 3000K |
| Optiktype | Bred strålevinkel |
| Armaturløsning | 36° |

Drift og el

| | |
|--|-------------------------|
| Indgangsspænding | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Startstrøm | 20,4 A |
| Starttid | 195 ms |
| Strømforbrug | 32 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilslutning | 2 push-in-stik, 2-polet |
| Kabel | - |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 24 |
| Velegnet til tilfældigt skift | Nej |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II |
| Samlet harmonisk forvrængning | 12 % |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dæmpbar | Ja |
| Driver/strømforsyning/transformer | Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning |
| Lysstyringssystem | DALI |
| Konstant lysudbytte | Nej |
| Maksimalt dæmpningsniveau | 1% |
| Tilslutning | Interact Ready |

Mekanik og armaturhus

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale for lampehus | Aluminium |
| Reflektormateriale | Polykarbonat, aluminiumbelagt |
| Optikmateriale | Aluminium og polykarbonat |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | - |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Hvid |
| Optikafskærmning/objektivfinish | - |
| Reflektorfinish | PerfectAccent reflektor |
| Samlet længde | 0 mm |
| Samlet bredde | 0 mm |
| Samlet højde | 84 mm |
| Samlet diameter | 163 mm |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 84 x 0 x 0 mm |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 J, standard] |
| Eksplodingsfareklasse | - |
| Montering | Indbygget |
| Nettovægt (stykke) | 1,600 kg |

Nøddrift

| | |
|----------------------------|-----|
| Centraliseret nødbelysning | Nej |
|----------------------------|-----|

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------------------|--|
| Glødetrådstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Mærke for brændbarhed | - |
| CE-mærke | Ja |
| ENEC-mærke | ENEC-mærke |
| Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS-godkendt | Ja |
| Diffuser brændbarhedsklasse | TP(a) diffuser flammability class |
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Flimmerværdi (PstLM) | 0.9 |
| Omgivelsestemperaturområde | +10 til +35 °C |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|------------------------|
| Lysstrømstolerance | -10% / +10% |
| Indledende kromaticitet | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |
| Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse) | SDCM≤2 |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|-------|
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 10 % |
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer | 3,1 % |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer | L95 |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer | L90 |

Bæredygtighedsdata

| | |
|---|--|
| Bæredygtighedsklassificering | Signify Circle |
| Reparationsklasse | Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode. |
| Indlejret kulstof (A1-A3) | 9,77 kg CO ₂ e |
| Andel af genbrugsmateriale i produktet | 7,41 % |
| Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt | 54,7 % |
| GWP i alt B6 (kg CO ₂ -ækv.) Deklareret enhed | Beregnet venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO ₂ eq / kWh) |
| GWP samlet B6 (kg CO ₂ -ækv./kWh) – funktionel enhed | Beregnet venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO ₂ eq / kWh) |


GreenSpace Accent Fast Gen2

Produktdata


| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Ordreproduktnavn | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH |
| Det fulde produktnavn | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH |
| Full EOC | 872016958806600 |
| Ordrekode | 910505102748 |
| Materialnr. (12NC) | 910505102748 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8720169588066 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1 |
| EAN/UPC – kasse | 8720169588066 |
| Produktseriekode | RS350B [GreenSpace Accent Fixed G2] |

Målskitse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102748

