



# GreenSpace Accent Cardanic Gen2

## RS353B 27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic Gen2, 19.6 W, C/O D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

GreenSpace Accent Cardanic Gen2:n avulla myymälöissä voidaan nauttia erinomaisesta valonlaadusta ja markkinoiden johtavasta PerfectAccent-optiikan energiatehokkuudesta edullisessa ja kestävässä korostusvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduukun ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Cardanic Gen2 tukee kiertotalouden mukaista valaistusasennusta. Valon suuntaaminen on helppo valaisimen kääntävän spottipään ansiosta. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäädytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

### Tuotetiedot

# GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Huollettavuusluokka	Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaitte, ohjauksyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	Signify Circle

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 800 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	142 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeila	36°

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeyntäsvirta	12,8 A
Kytkeyntäsaika	208 ms
Tehonkulutus	19,6 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakattaisille	50
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	8 %

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaitte (on/off)
Ohjaustapa	-
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Enimmäshimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Alumiini ja polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-

Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	-
Heijastimen pinnoite	PerfectAccent-heijastin
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	0 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm
Kokonaishalkaisija	163 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	82 x 0 x 0 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Räjähdyssuojaluokka	-
Nettopaino	1,100 kg

Hätätiläkäyttö	
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttövyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Diffuuserin syttövyysluokka	TP(a) diffuser flammability class
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.382, 0.380) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Valonlähteen väritasaisuus (SDCM)	SDCM≤2


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöänsä mediaanissa (50 000 h)	10 %
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöänsä mediaanissa (100 000 h)	3,1 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöänsä mediaanissa* (50 000 h)	L6
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöänsä mediaanissa* (100 000 h)	L14

Tuotetiedot	
Tuotetiedot nimi	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH
Tuotetiedot nimi	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH
EOC-koodi	872016958810300
12NC-koodi	910505102752
12NC-koodi	910505102752
Pakkauksia laatikossa	1


# GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169588103
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169588103
Tuotepöhen koodi	RS353B [GreenSpace Accent Cardanic G2]

## Mittapiirros



## Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102752

