



GreenSpace Accent Elbow Gen2

RS352B 39S/830 WIA-E WB BK

GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Warnings and safety

- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Antall utstyrsenheter	2 enheter	Lysytelse	4 100 lm
Driver inkludert	Ja	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Service Tag	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	137 lm/W
Verditrapp	Effekt	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Garantiperiode	5 år	Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
		Lyskildefarge	830 varmhvit

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Optikktype	Bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	36°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstid	56 ms
Effektforbruk	30 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	To push-in-koblinger, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	34
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	9 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar ekstern
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	10%
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Aluminium og polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent reflektor
Total lengde	0 mm
Total bredde	0 mm
Total høyde	112 mm
Total diameter	163 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	112 x 0 x 0 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Eksplisjonsfare-klasse	-
Montering	Innfelt
Nettvekt (stykk)	0,800 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Diffuser Flammability Class	TP(a) diffuser flammability class
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimerverdi (PstLM)	0,9
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Signify Circle
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Innebygd karbon (A1-A3)	11,3 kg CO ₂ e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt	9,13 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet	57,6 %
GWP totalt B6 (kg CO ₂ -ekvivalenter)	Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO ₂ eq / kWh)
Deklart enhet	
GWP totalt B6 (kg CO ₂ -ekv.) Funksjonell enhet	Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO ₂ eq / kWh)


Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK
Fullstendig produktnavn	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK
Full EOC	872016958825700
Bestillingskode	910505102767
Materialenr. (12NC)	910505102767
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169588257
SAP-teller – pakker per utvendige	1


GreenSpace Accent Elbow Gen2

EAN/UPC – boks	8720169588257
Produktseriekode	RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2]

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767

