



GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GD351B 39S/830 WIA-E MB BK

GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 1 spot, 30 W, C/O 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tuo vähittäismyymälöihin yliveraisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä ruudukkovalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduulin ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tukee myös kiertotalourra. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 voidaan määrittää yhden, kahden tai kolmen spottipään kokoonpanoiksi, joissa jokainen spottipää voidaan suunnata erikseen.

Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Tutustu tuoteluettelomme Fashion-sivuun saadaksesi lisätietoja PremiumWhite- ja PremiumColor-LED-valoresepteistämme.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	Huoltotunniste	Kyllä

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Arvoasteikko	Tehokas
Huollettavuusluokka	Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	Signify Circle

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	4 100 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	135 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Warm white
Optiikan tyyppi	Keskileveä valokeila
Valaisimen valokeila	24°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeänsäilysvirta	4,8 A
Kytkeänsäilysaika	56 ms
Tehonkulutus	30 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	50
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	9 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite	Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen
Ohjaustapa	Langaton
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Enimmäishimmennystaso	10%
Liitettävyyttä	Interact Ready

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Alumiini ja polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Musta
Optiikan suojan pinnoite	-
Heijastimen pinnoite	PerfectAccent-heijastin

Kokonaispituus	174 mm
Kokonaisleveys	174 mm
Kokonaiskorkeus	93 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	93 x 174 x 174 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Räjähdyksvaarallisuusluokka	-
Nettopaino	1,000 kg

Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Diffuuserin syttyvyysluokka	TP(a) diffuser flammability class
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Valonlähteen väritasaisuus (SDCM)	SDCM≤2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)



Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöön mediaanissa (50 000 h)	10 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöön mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöön mediaanissa* (100 000 h)	L85

Tuotetiedot


Tuoteversion nimi	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK
Tuoteversion nimi	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK
EOC-koodi	872016958831800
12NC-koodi	910505102773
12NC-koodi	910505102773
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169588318
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169588318
Tuoteperheen koodi	GD351B [GreenSpace Accent Gridlight G2 I]

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Mittapiirros



Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773

