



# GreenSpace Evo Mini Fast

## RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D79 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid, IP20

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1750 lm, 14.6 W, 119 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

### Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

### Produkt data

<b>Generelle oplysninger</b>		<b>Garantiperiode</b>	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	5 år	
Driver inkluderet	Ja	<b>Lysteknisk</b>	
Service-kode	Ja	Lysstrøm	1750 lm
Værditrappe	ydelse	Mættet rød (R9)	>50
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

# GreenSpace Evo Mini Fast

Lyseffekt (nominel) (nom.)	119 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	Premium Color med Ra $\geq$ 90 og en farvetemperatur på 3000 K
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
Armatur til lysstrålespredning	29°
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

## Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Starttid	0,056 ms
Strømforbrug	14,6 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System
Lysstyringssystem	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej
Tilslutning	Interact Ready

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	PerfectAccent reflektor med høj effektivitet
Samlet højde	79 mm
Samlet diameter	90 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Montering	Indbygget
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

## Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

## Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,5
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

## Bæredygtighedsdata


Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.

## Produktdata


Ordreproduktnavn	RS320B 175/PC930 WIA-E HMB WH
Det fulde produktnavn	RS320B 175/PC930 WIA-E HMB WH
Full EOC	872016958990200
Ordrekode	910505102993
Materialenr. (12NC)	910505102993
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169589902
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169589902
Produktseri kode	RS320B [GreenSpace Evo Mini Fixed]

# GreenSpace Evo Mini Fast

## Målskitse



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993

