

SM355B 4xTUV PLS 9W HFM

910505103001



SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF Matchbox, Beyaz ve siyah, 38 W, 230 V

Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava cihazları serisinin bir parçası olan Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava tavana monte cihaz, çok çeşitli uygulamalarda havanın dezenfeksiyonu için asma tavanlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük tavan yüksekliklerine göre optimize edilen UV-C ışınları cihaz düzeyinde ve ötesinde dağıtılır. UV-C ışınları belirli reflektörler ve panjur tasarımı ile kontrol edilir. Bu da bir alandaki havayı dezenfekte ederken cihazın etkin olduğu yerin altında günlük işlerin devamlılığını sağlar.

[WARNINGSSAFETY]

- **TEHLİKE:** Risk Grubu 3 UV ürünü. Diğer dezenfeksiyon sistemleri gibi UV-C lambalarının ve cihazlarının da doğru şekilde kurulup kullanılması gerekir. UV-C ışınına doğrudan maruz kalmak tehlikeli olabilir ve ciltte güneş yanığı gibi rahatsızlıklara ve korneada ciddi hasara yol açabilir.
- UV-C gözle görünemediği için UV-C üst hava cihazının yeterli korumayla birlikte kurularak UV-C üst hava cihazının güvenli şekilde çalışması sağlanmalıdır. UV-C üst hava cihazı yalnızca montaj talimatlarında ve kullanım kılavuzlarında belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte yeterli korumaları içeren bir sistemdeki bileşenler olarak kullanılabilir.
- UV-C'ye doğrudan maruz kalmak tehlikelidir. Philips UV-C lamba sistemleri yalnızca kalifiye ortaklar tarafından satılmalı ve sıkı güvenlik ve yasal gerekliliklerimize göre profesyoneller tarafından kurulmalıdır. UV-C ürünlerimiz ölüme, kişisel yaralanmaya ve/veya ortama zarara neden olabilecek ve/veya yol açabilecek uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanım için tasarlanmamıştır.

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	4 ünite
Sürücü	HFM [HF Matchbox]
Service etiketi	Evet
Garanti süresi	1 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı sayısı	4
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Optik sistem türü	Lamel örtücü
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	230 V
Hat Frekansı	50 Hz
Kalkış Akımı	13 A
Ani akım süresi	0,11 ms
Güç Tüketimi	38 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.66
Bağlantı	3 kutuplu itmeli konnektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	70
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Beyaz ve siyah
Montaj cihazı	Gömülü montaj için çerçeve
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	185 mm

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	185 x 595 x 595 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)	7,500 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

UV

UV-C ışıması	0,37 W
2 m'de tanımlanan UV-C ışıması	136 mW/m ²
0,2 m'de tanımlanan UV-C ışıması	1.522 mW/m ²

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Sürdürülebilirlik Verileri

Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified
Onarım sınıfı	D Sınıfı Onarım - Bu ürün onarılabilir şekilde tasarlanmamıştır.

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
Tam ürün adı	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
Tam ürün kodu	871951496500300
Sipariş kodu	96500300
Malzeme No. (12NC)	910505103001
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514965003
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1


EAN/UPC - Kutu

8719514965003

Ürün ailesi kodu

SM345C [PHILIPS UV-C
DISINFECTION UPPER AIR]

[DIMENSIONALDRAWING]



[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]

Installation Instructions

[DOCUMENT_NAME]

NT MI SM355B 4xTUV PLS 9W HFM_standard_202112.pdf

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD] 