



Mennyezeti UV-C- levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

SM355B 4xTUV PLS 9W HFM MR62

SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF
Matchbox, Fehér és fekete, 38 W, 230 V

A Philips mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléksorozat részeként ezt a készüléket úgy alakítottuk ki, hogy álmennyezetekre rögzítve fertőtleníse a levegőt számos különböző alkalmazási területen. A kis belmagasságra optimalizált UV-C-sugarak a készülék szintjén és a felett oszlanak el, a speciális reflektorok és a káprázásgátló rács pedig a beállított irányba sugározzák az UV-C-fényt. Mindez lehetővé teszi egy helyiség levegőjének fertőtlenítését, miközben a bekapcsolt készülék alatt folytatódhat a napi üzleti tevékenység.

Figyelmeztetések és biztonság

- **VESZÉLY:** A 3. kockázati csoportba tartozó UV-termék. Mint minden fertőtlenítő rendszert, az UV-C-fényű lámpákat és eszközöket is a megfelelő módon kell felszerelni és használni. Az UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes: a leégéshez hasonló hatást kelt a bőrön, és súlyosan károsíthatja a szaruhártyát.
- Mivel az UV-C-fény a szem számára láthatatlan, a mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléket a kellő védőelemekkel együtt kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen őket üzemeltetni. A mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készülék csak olyan rendszerekben használható, amelyekben megfelelő védőelemek találhatók, ideértve többek között a telepítési és/vagy használati útmutatóban említetteket.
- A UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes. A Philips UV-C-lámpatestrendszereket kizárólag hivatalos partnerek értékesíthetik, és szakképzett szerelőknek kell telepíteniük őket, betartva a vonatkozó szigorú biztonsági és jogi követelményeinket. UV-C-termékeink nem használhatók közvetlen vagy közvetett módon halált, személyi sérülést vagy környezeti kárt okozó módon és tevékenységekhez.

Termék adatok

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

Általános információ	
Előtét egységek száma	4 egység
Működtető szerelvény	HFM [HF Matchbox]
Szervizcímke	Igen
Szervizelhetőségi osztály	C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
Jótállási idő	1 év
Fenntarthatósági besorolás	-
Technikai adatok	
A fényforrások száma	4
A fényforrás sugárzási szöge	- fok
Az optika típusa	Lamellás káprázásgátló rács
Lámpatest fényeloszlása	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Induló áramlökés	13 A
Indulási idő	0,11 ms
Teljesítményfelvétel	38 W
Teljesítménytényező (tört)	0.66
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Kábel	-
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	70
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Vezérlőfelület	-
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Ház színe	Fehér és fekete
Rögzítőeszköz	Keret súllyesztett szereléshez
Teljes hossz	622 mm
Teljes szélesség	622 mm

Teljes magasság	185 mm
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	185 x 622 x 622 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	7,500 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
UV	
UV-C-sugárzás	0,37 W
UV-C-sugárzás 2 méterről	136 mW/m²
UV-C-sugárzás 0,2 méterről	1 522 mW/m²
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM MR62
Teljes terméknév	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM MR62
Full EOC	871951496501000
Rendelési kód	96501000
Cikkszám (12NC)	910505103002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514965010
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514965010
Termékcsalád kódja	SM345C [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

Méretezett rajza

