



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500

CoreLine Waterproof, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW3

CoreLine waterproof; CoreLine'in yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. İnce ve şık tasarımı ile serinin bilinen ve beğenilen ürün mimarisini korur. Etkili tasarımı sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır. CoreLine waterproof, karmaşık olmayan ve etkili bir aydınlatma için daha iyi geniş açılı ışık dağılımı sağlar. 18 W'tan 58 W'a kadar olan floresan lambaya sahip geleneksel su geçirmez armatürlere doğrudan bir alternatiftir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. CoreLine waterproof serisinde entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact Ready armatürler de mevcuttur ve Interact bağlı ışık sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- UV ışınması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Garanti süresi	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	5 yıl	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified
Tertibat dahildir	Evet	Işık Teknik Ayrıntıları	
Service etiketi	Evet	Işık Akısı	8.000 lm
Aydınlatma Teknolojisi	LED	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Değer merdiveni	Performans	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	133 lm/W
Bakıma elverişlilik sınıfı	B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
		Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
		Optik sistem türü	Geniş ışın

CoreLine Waterproof

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	105°
Birleşik parlama derecesi CEN	25

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	19 A
Ani akım süresi	0,23 ms
Güç Tüketimi	60 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	5 kutuplu itmeli konektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	24
Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Dahili kablolama	3 fazlı dahili kablolama
Toplam harmonik bozulma	20 %

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü
Kontrol arayüzü	Kablosuz
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	10%
Bağlantı	Interact Ready

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Paslanmaz çelik
Muhafaza Rengi	Gri
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	1.515 mm
Genel genişlik	80 mm
Genel yükseklik	76 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	76 x 80 x 1515 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,820 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	1,6
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38,0.38)SDCM<=3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)


Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L80
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat	L70

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500
Tam ürün adı	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500
Tam ürün kodu	871951496536200
Sipariş kodu	96536200
Malzeme No. (12NC)	910505103015
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514965362
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514965362
Ürün ailesi kodu	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]

CoreLine Waterproof

Boyutlu çizim



Fotometrik bilgi



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015

