



Maxos LED, industry

LL850Z 491 H4 SR2DALI

Maxos LED, industry, Accessory

Zákazníci v sektore priemyslu a maloobchodného predaja hľadajú všeobecné osvetlenie s primeranou návratnosťou investície, ktoré zároveň spĺňa všetky platné normy umožňujúce použitie v obchodných domoch a priemysle. S malou investíciou ponúka systém Maxos LED Industry najlepšiu úsporu energie vo svojej triede a poskytuje vysoký svetelný tok s požadovanými farbami svetla a činiteľmi oslnenia. Minimalistický systém Maxos LED Industry pozostáva z vymeniteľných LED modulov so stredným výkonom, ktoré sú namontované na bežnom profile Maxos. Možnosť výberu šošoviek so širokým a stredným vyžarovaním zaručuje flexibilné vyžarovanie svetla. V porovnaní s tradičnými žiarivkami je návratnosť celej investície do tohto vysokoúčinného LED riešenia menej než tri roky. Okrem toho ponúka aj ďalšie výhody: vďaka inovovateľnej LED platforme je riešenie Maxos LED Industry skutočne pripravené na budúce zmeny.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Počet jednotiek predradníka	-
Vrátane napájača	Nie
Hodnotový rebríček	Výkon
Záručná lehota	5 rokov
Svetelné technické	
Svetelný tok	0 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	-
Merný výkon (menovitý) (nom.)	0 lm/W
Index podania farieb (CRI)	-
Farba svetelného zdroja	-
Typ optiky	-

Rozptyl svetelného lúča svietidla	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	0,5 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Jednotka zapojenia, 3-pólová
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	-
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzfahuje sa na zariadenie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Maxos LED, industry

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	-
Driver/napájacia jednotka/transformátor	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	-
Celková výška	1 475 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	1,300 kg

Schválenie a použitie	
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +25 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	-
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti	
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Úplný názov produktu	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Úplný kód produktu	872016962217399
Objednávkový kód	62217399
Č. materiálu (12NC)	910505103992
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169622173
Čitateľ – počet balení v krabici	3
EAN/UPC – balenie	8720169622197
Kód radu produktov	LL850Z [Maxos LED Warehouse Acc.]

