



GreenSpace Evo Mini

ST332T 17S/840 PSU HMB BK482

GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K,
Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40
astetta, Musta

GreenSpace Evo Mini on kestävä valaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu. Tämä tekee projektorista erinomaisen valinnan hotelleihin, ravintoloihin ja muotimyymälöihin. 3D-tulostettu kotelo on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrätysmateriaaleista, kun taas jäähdytysselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Pyöreän rakenteensa ansiosta valaisin on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Ministä vastuullisen projektorivalinnan. Uudet syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Värejä ja tekstuureja voidaan räätälöidä lisää Philips MyCreationin avulla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LED-valonlähteen tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava kosketusetäisyyden ulkopuolelle. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsiineellä

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas

Huollettavuusluokka

Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaitte, ohjauksyksiköt, ylijännitesuojalaitte, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat

GreenSpace Evo Mini

Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	Signify Circle

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 700 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	147 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
Valaisimen valokeila	29°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeänsäysvirta	13,3 A
Kytkeänsäysaika	0,132 ms
Tehonkulutus	11,7 W
Tehokerroin	0,9
Liitäntä	Kisko
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakaisijalle	60
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	20 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite	Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)
Ohjaustapa	-
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminum
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Musta
Optiikan suojan pinnoite	-

Kokonaispituus	107 mm
Kokonaiskorkeus	216 mm
Kokonaishalkaisija	65 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.382, 0.380) SDCM <3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöään mediaanissa (50 000 h)	10 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöään mediaanissa* (100 000 h)	L80

Tuotetiedot

Tuotetiedot nimi	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482
Tuotetiedot nimi	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482
EOC-koodi	872016959017500
12NC-koodi	910505104521
12NC-koodi	910505104521
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169590175
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169590175
Tuoteperheen koodi	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]

GreenSpace Evo Mini

Mittapiirros



Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521

