



# GreenSpace Evo Mini Kipbar

## RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D89 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Sort, IP20

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

### Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

### Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		5 år
Driver inkluderet	Ja	Lysteknisk	
Service-kode	Ja	Lysstrøm	1.250 lm
Værditrappe	ydelse	Mættet rød (R9)	>50
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

# GreenSpace Evo Mini Kipbar

Lyseffekt (nominel) (nom.)	122 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	Premium Color med Ra $\geq$ 90 og en farvetemperatur på 3000 K
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
Armaturløsning	29°
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

## Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Starttid	0,056 ms
Strømforbrug	10,3 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System
Lysstyringssystem	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej
Tilslutning	Interact Ready

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	PerfectAccent reflektor med høj effektivitet
Samlet højde	82 mm
Samlet diameter	100 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Montering	Indbygget
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

## Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

## Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,5
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0,422, 0,386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

## Bæredygtighedsdata




Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.

## Produktdata


Ordreproduktnavn	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK
Det fulde produktnavn	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK
Full EOC	872016959079300
Ordrekode	910505104591
Materialenr. (12NC)	910505104591
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169590793
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169590793
Produktseriekode	RS321B [GreenSpace Evo Mini Adjustable]

# GreenSpace Evo Mini Kipbar

## Målskitse



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591

