



# Uppoasennettava LuxSpace Compact

## DN610B 20S/840UE PSU-E C RML

Uppoasennettava LuxSpace Compact, UltraEfficient, 10.8 W,  
D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltainen heijastin

LuxSpace on loistava valinta monesta syystä – sen valotehokkuus on jopa 185 lm/W, muotokieli tyylikäs ja valon laatu erinomainen. Lisäksi LuxSpacessa on huippuluokan värinvalinta ja valonjako sekä pitkä käyttöikä. Hyvät valaistusominaisuudet vaikuttavat positiivisesti tilan käyttäjien hyvinvointiin. LuxSpace-alasvalo voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja se parantaa tilan kuin tilan käyttömukavuutta. LuxSpacesta on saatavilla erityisesti toimistokohteisiin sopivia tunable white -versioita ja ohjausvaihtoehtoja, joilla voidaan luoda ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja.

### Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Liitännäislaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitännäislaitteet sisältyvät toimitukseen	Kyllä
Asennus	Uppoasennus
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 000 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	185 lm/W
Värinvalinta (CRI)	80

Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeila	-
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	19
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeyntäsvirta	12,78 A
Kytkeyntäsvirta	0,183 ms
Tehonkulutus	10,8 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	-



# Uppoasennettava LuxSpace Compact

## Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751

