PHILIPS

Lighting

LuxSpace Compact surface & suspended

DN610C 60S/840UE PSU-E C WH

LuxSpace Compact surface & suspended, Downlight, UltraEfficient, 37 W, 5900 lm, 4000 K, UGR19, IP20

Downlight, Muovi, Valkoinen, Pinta, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 5900 lm, 37 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Asennus	Pinta
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	5 900 lm
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	158 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeila	-
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	19

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkentäsysäysvirta	12 A
Kytkentäsysäysaika	0,1 ms
Tehonkulutus	37 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	-
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	24
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off)

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

LuxSpace Compact surface & suspended

Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	-
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	-
Kokonaiskorkeus	230 mm
Kokonaishalkaisija	200 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Asennus	Pinta
Nettopaino	1,100 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.38,0.38)
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.
Sitoutunut hiili (A1–A3)	16 kg CO_2e
Muun kuin ensiömateriaalin osuus	7,12 %
Kierrätettävän materiaalin osuus valmiissa tuotteessa	28,7 %
Kokonaislämmityspotentiaali (GWP) B6 (kg CO2eq), ilmoitettu yksikkö	Laske paikallisen energialähteen mukaan: teho (kW, ilmoitettu yksikkö) * Käyttöikä (h, ilmoitettu yksikkö) * energialähde (kg CO2 eq / kWh)
Kokonaislämmityspotentiaali (GWP) B6 (kg CO2eq), toiminnallinen yksikkö	Laske paikallisen energialähteen mukaan: teho (kW, ilmoitettu yksikkö) * 1 000 (lm) / valovirta (lm, ilmoitettu yksikkö) * 35 000 (h) * energialähde (kg CO2 eq / kWh)

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
Tuoteversion nimi	DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
EOC-koodi	872016983766900
12NC-koodi	910505104876
12NC-koodi	910505104876
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169837669
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169837669
Tuoteperheen koodi	DN610C [LuxSpace, surface mounted]

Mittapiirros



LuxSpace Compact surface & suspended

Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - DN610CI - 910505104876

© 2025 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.