



Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini

WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

GreenSpace Evo Mini Wallmount on vastuullinen seinävalaisin, jossa on tyylikäs ja sulavalinjainen muotokieli. Se sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin, muotimyymälöihin, asiakastiloihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, kun taas jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja kierrättää. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Mini -seinävalaisimesta vastuullisen valinnan. Uudet PerfectAccent-heijastimet takaavat laadukkaan ja miellyttävän valaistuksen. Signify myCreation -sivulla valaisin voidaan konfiguroida värittään, tekstuuriltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin kohteen vaatimusten mukaan

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Vastuullisuusluokitus	
Liitännäislaitteiden lukumäärä	1 yksikkö		Unclassified
Liitännäislaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä	Valaistuksen tekniset tiedot	
Arvoasteikko	Räätälöitävä	Valovirta	1.000 lm
Takuuaika	5 vuotta	Väriämpötila (nim.)	3000 K

Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini

Valotehokkuus (nimellinen)	123 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen väri	PremiumWhite, CRI ≥ 90, väriämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
Valaisimen valokeila	29°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeysäilyvirta	4,2 A
Kytkeysäilyaika	0,072 ms
Tehonkulutus	8,5 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	65
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminium
Optiikan suojan materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Musta
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Kokonaispituus	90 mm
Kokonaiskorkeus	230 mm
Kokonaishalkaisija	65 mm

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöänsä mediaanissa (100 000 h)	10 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöänsä mediaanissa* (100 000 h)	L80

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
Tuotteen nimi	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
EOC-koodi	872016983793500
12NC-koodi	910505104904
12NC-koodi	910505104904
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169837935
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169837935

Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini


Mittapiirros



Valonjakotiedot

Light Distribution Diagram - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Spectral Power Distribution Colour - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104904

Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini

