



# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

Track Pendant, Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

### Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Waardeschaal	Best
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	1.700 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>90

Kleur lichtbron	PremiumWhite met CRI $\geq$ 90 en kleurtemperatuur 3000K
Optiektype	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
Bundelspreiding armatuur	80°
Unified Glare Rating (UGR)	Not applicable

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	18 A

## GreenSpace Evo Mini hanglamp

Aanlooptijd inschakelpiek	0,028 ms
Energieverbruik	13,3 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	-
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	27
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Doorvoerbedrading	-
Totale harmonische vervorming	20 %

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	DALI-dimmen InterAct System-ready
Lichtregeling	DALI
Constante lichtopbrengst	Nee
DALI-standaard	DALI-2™ met uitgebreide data: Delen 251/252/253
Connectiviteit	Interact Ready
Ingebouwde regeling	-
Fotocel	-

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Zwart
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale lengte	165 mm
Totale hoogte	65 mm
Totale diameter	65 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Explosiegevaarklasse	-
Montage	Pendellamp
Nettogewicht (per stuk)	0,400 kg

### Werking op noodstroom

Aanvullend max. energieverbruik wanneer de noodbatterij wordt opgeladen	0 W
Centrale noodpost	Nee

### Keurmerken en classificaties

Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
---------------	-------------------------------

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.422, 0.386)
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤2

### Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80

### Duurzaamheidsgegevens


Sustainability rating	Signify Circle
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK
Volledige productnaam	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK
Full EOC	872016983818500
Bestelcode	8720169838185
Materiaalnr. (12NC)	910505104929
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169838185
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169838185
Code productfamilie	PT332T [GreenSpace Evo Mini Pendant track]

# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## Maatschets



## Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104929

