



SmartBalance de parede

WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH

SmartBalance de parede, Direct and Indirect, 46 W, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, Sem fio, Interact Ready, UGR19

Direct and Indirect, Alumínio, Branco RAL9016, Controlador sem fio pronto para o sistema InterAct, 5800 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Facho aberto, Opaca, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protegido por fio, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança I, Dois conectores de botão de cinco polos

Avisos e Segurança

- O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra entrada de água. Portanto, recomendamos fortemente que o ambiente em que a luminária será instalada seja devidamente verificado.
- Se as orientações acima não forem seguidas e as luminárias estiverem sujeitas à entrada de água, a Philips / Signify não pode garantir a falha segura e a garantia do produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais		Tipo de ótica	
Número de unidades de equipamento	2 unidades	Difusão de feixe da luz da luminária	Facho aberto
Driver incluído	Sim	Classificação unificada de brilho CEN	19
Período de garantia	5 anos	Dados elétricos e de operação	
Dados técnicos de luz		Tensão de entrada	220-240 V
Fluxo luminoso	5.800 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K	Corrente de irrupção	23 A
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125 lm/W	Tempo de irrupção	121 ms
Color rendering index (CRI)	>90	Consumo de energia	46 W
Cor da fonte de luz	Branco neutro 940	Fator de potência (fração)	0.9

SmartBalance de parede

Conexão	Dois conectores de botão de cinco polos
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	33
Adequado para uma comutação aleatória	N
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Controlador sem fio pronto para o sistema InterAct
Interface de controle	Sem fio
Emissão de luz constante	N
Conectividade	Interact Ready
Controle incorporado	-

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Polimetilmetacrilato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco RAL9016
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Opaca
Comprimento geral	900 mm
Largura total	152 mm
Altura geral	52 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	52 x 152 x 900 mm
Código de proteção de entrada	IP40 [Protegido por fio]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Peso líquido (peça)	5,480 kg

Operação de emergência

Emergência central	N
Iluminação de emergência	-

Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Compatível com EU RoHS	Sim
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C

Intervalo de temperatura ambiente	0 a 35 °C
-----------------------------------	-----------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	0,1 %
Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 50.000 h	L90
Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 100.000 h	L80

Dados de sustentabilidade

Sustainability rating	Unclassified
Classe de Reparo	Classe de reparo C: o driver desta luminária pode ser substituído por um técnico de serviço. É necessário cuidado especial durante a desmontagem e remontagem, podendo ser necessárias ferramentas específicas. Peças e documentação estão disponíveis por um período de tempo.

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH
Nome do produto completo	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH
Full EOC	872110339020200
Descrição do código local	LUMINARIA LED WL484W58S/ 940WIAWH
Código de encomenda	910505106574
Nº do material (12NC)	910505106574
Código local	910505106574
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103390202
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8721103390202
Código da família de produtos	WL484W [SmartBalance wall-mounted]

SmartBalance de parede

Desenho dimensional

