



KeyLine vægmonteret

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

KeyLine vægmonteret, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

Vi præsenterer vores nye KeyLine vægmonterede armatur. Armaturet er udført i robust, ekstruderet aluminium og er ideelt til spejlbelysning i badeværelser. Det har IP44-klassificering for vandbeskyttelse samt en behagelig, blændingsreduceret optik. KeyLine er udstyret med effektiv LED-teknologi og en CRI90-klassificering, som sikrer naturlig og præcis farvegengivelse. Med sit elegante design og sine funktionelle egenskaber er KeyLine et optimalt valg til moderne badeværelsesbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturene udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	940 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Mellem strålevinkel
Garantiperiode	5 år	Armatur til lysstrålespredning	74° x 74°
		Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	1.200 lm	Indgangsspænding	220–240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	126 lm/W	Startstrøm	20 A
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90	Starttid	195 ms

KeyLine vægmonteret

Strømforbrug	9 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	DALI-2™
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	570 mm
Samlet bredde	110 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 110 x 570 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med ståltråd, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Nettovægt (stykke)	2.265 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
----------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	0,1 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
Det fulde produktnavn	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
Full EOC	872110339025700
Ordrekode	910505106579
Materialenr. (12NC)	910505106579
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103390257
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8721103390257
Produktseriekode	WL350W [KeyLine wall mounted]

KeyLine vægmonteret

Målskitse

