



KeyLine de montagem em parede

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

KeyLine de montagem em parede, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

Apresentamos a nossa nova luminária de parede KeyLine! Fabricada em alumínio extrudido robusto, esta luminária é perfeita para utilizar como iluminação de espelhos em casas de banho. Possui proteção IP44 contra respingos de água e um ótica confortável com baixo encandeamto. A luminária está equipada com tecnologia LED eficiente e possui um índice de reprodução de cores (CRI) de 90. Com seu design elegante e recursos de alta qualidade, nossa linha KeyLine é a escolha perfeita para as necessidades de iluminação do seu banheiro.

Avisos e Segurança

- O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais		Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	
Número de unidades de equipamento	1 unidade		126 lm/W
Driver incluído	Sim	Índice de Restituição Cromática (IRC)	>90
Período de garantia	5 anos	Cor da fonte de luz	940 branco neutro
Caraterísticas técnicas da luz		Tipo de ótica	Feixe médio
Fluxo Luminoso	1200 lm	Difusão de feixe da luz da luminária	74° x 74°
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Classificação de encandeamto unificada CEN	19

KeyLine de montagem em parede

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	20 A
Tempo de irrupção	195 ms
Consumo de Energia	9 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 5 polos
Cabo	-
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	24
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI
Interface de controlo	DALI
Fluxo luminoso constante	Não
Norma DALI	DALI-2™
Controlo incorporado	-

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Aço
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco RAL 9003
Acabamento do difusor ótico	Texturado
Comprimento global	570 mm
Largura total	110 mm
Altura total	70 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	70 x 110 x 570 mm
Código de proteção de entrada	IP44 [Proteção de cabos, à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Peso líquido (Peça)	2,265 kg

Funcionamento de emergência

Central de emergência	Não
Iluminação de emergência	-

Aprovação e aplicação	
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	0,1 %
Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h	L90
Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h	L80

Dados de Sustentabilidade

Classificação de sustentabilidade	Unclassified
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
Nome do produto completo	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
Código do produto completo	872110339025700
Código de encomenda	39025700
N.º material (12NC)	910505106579
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8721103390257
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8721103390257
Código da família de produtos	WL350W [KeyLine wall mounted]

KeyLine de montagem em parede

Desenho dimensional

