



KeyLine de montaje en pared

WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH

KeyLine de montaje en pared, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

¡Presentamos nuestra nueva luminaria montada en la pared KeyLine! Fabricada en robusto aluminio extruido, esta luminaria es perfecta para utilizarla como iluminación de espejos en cuartos de baño. Está protegida contra salpicaduras de agua con calificación IP44 y cuenta con una óptica cómoda de deslumbramiento reducido. La luminaria utiliza una eficiente tecnología LED y está clasificada como CRI90 por su reproducción cromática natural. Con su diseño elegante y características de alta calidad, nuestro KeyLine es la elección perfecta para sus necesidades de iluminación de cuartos de baño

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Datos del producto

Información general		Temperatura de color correlacionada (nom.)	
Número de unidades de equipo	1 unidad		4000 K
Driver incluido	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	126 lm/W
Periodo de garantía	5 años	Índice de reproducción cromática (IRC)	>90
		Color de la fuente de luz	940 blanco neutro
		Tipo de óptica	Haz medio
		Apertura de haz de luz de la luminaria	74° x 74°
Datos técnicos de la luz			
Flujo luminoso	1.800 lm		

KeyLine de montaje en pared

Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
---	----

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	20 A
Tiempo de irrupción	195 ms
Consumo de energía	14 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 5 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	22
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No
Estándar regulación DALI	DALI-2™
Control integrado	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Acabado de cierre óptico/lente	Con textura
Longitud global	850 mm
Anchura global	110 mm
Altura global	70 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 110 x 850 mm
Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Peso neto (pieza)	2,840 kg

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

Iluminación de emergencia	-
---------------------------	---

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	0,1 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L80

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
Nombre completo del producto	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
Full EOC	872110339026400
Código de pedido	39026400
Código 12NC	910505106580
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103390264
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8721103390264
Código de gama de producto	WL350W [KeyLine wall mounted]

KeyLine de montaje en pared

Plano de dimensiones

